



Produktdata

Produktområde	Harmony XB5
Typ av produkt eller komponent	Signallampa
Produktkompatibilitet	Inbyggd LED
Enhetens korta namn	ZB5
Material frontring	Mörkgrå plast
Monteringsdiameter	30 mm
Typ av huvud	Infällt montage
Försäljning per odelbar kvantitet	1
Form på signalenhetens huvud	Rund
Färg på lins	Grön
Manöver extra information	Med vanlig lins

Teknisk data

Bredd	37 mm
Höjd	37 mm
Djup	30 mm
Produktens vikt	0,015 kg
Elektrisk sammansättningskod	P1 in front mounting with integral LED P2 i frontmontage med inbyggd LED och transformator PF1 i frontmontage med inbyggd LED
Produktbeskrivning	Produkt i alla delar

Miljö

Skyddsbehandling	TH
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-40...70 °C
Överspänningskategori	Class II conforming to IEC 60536
IP-kapslingsklass	IP66 conforming to IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
NEMA kapslingsklass	NEMA 13 NEMA 4X
Motstånd mot högtryckstvätt	7000000 Pa vid 55 °C, distans : 0.1 m
IK-skyddsgrad	IK03 överensstämmer med IEC 50102
Standarder	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 CSA C22.2 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-5 JIS C8201-1
Vibrationsbeständighet	5 gn (f= 2...500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet	30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27 50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27

Packing Units

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	22 g
Förpackning 1 höjd	4,5 cm
Förpackning 1 bredd	5,3 cm
Förpackning 1 längd	5,7 cm
Förpackning 2 enhetstyp	S02
Förpackning 2 antal enheter	80
Förpackning 2 vikt	2,092 kg
Förpackning 2 höjd	15 cm
Förpackning 2 bredd	30 cm
Förpackning 2 längd	40 cm

Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut