



Produktdata

Produktområde	Harmony XB5
Typ av produkt eller komponent	Lamptrycke
Enhetens korta namn	ZB5
Produktkompatibilitet	Inbyggd LED
Material frontring	Mörkgrå plast
Monteringsdiameter	30 mm
Försäljning per odelbar kvantitet	1
Typ av huvud	Infällt montage
Form på signalenhetens huvud	Rund
Typ av manöverdon	Spring return
Manöverdon profil	Infälld Orange, omärkt
Manöver extra information	Med vanlig lins

Teknisk data

Bredd	37 mm
Höjd	37 mm
Djup	30 mm
Produktens vikt	0,017 kg
Motstånd mot högtryckstvätt	7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m
Mekanisk livslängd	10000000 cycles
Huvudgrupp	Belyst tryckknapp
Grupp av produkt	Plant trycke integrerad LED
Färg	Orange
Märkning	Omärkt
Elektrisk sammansättningskod	M1 för <6 kontakter använder singel block i frontmontage med inbyggd LED M2 för <6 kontakter använder singel och dubbel block i frontmontage med inbyggd LED M6 för <2 kontakter använder singel block i frontmontage med inbyggd LED och transformator M10 för <2 kontakter använder singel block i frontmontage med inbyggd LED MF1 för <2 kontakter använder singel block i frontmontage med inbyggd LED
Produktbeskrivning	Produkt i alla delar

Miljö

Skyddsbehandling	TC
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-40...70 °C
Överspänningskategori	Class II conforming to IEC 60536
IP-kapslingsklass	IP66 conforming to IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
NEMA kapslingsklass	NEMA 13 NEMA 4X
IK-skyddsgrad	IK03 conforming to EN 50102

Standarder	UL 508 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-4 CSA C22.2 GB 14048.5 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-1
Produktcertifieringar	GL LROS (Lloyds register of shipping) BV CSA RINA DNV UL listad
Vibrationsbeständighet	5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Chocktålighet	30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27

Packing Units

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	23 g
Förpackning 1 höjd	4,3 cm
Förpackning 1 bredd	5,2 cm
Förpackning 1 längd	5,6 cm
Förpackning 2 enhetstyp	S02
Förpackning 2 antal enheter	40
Förpackning 2 vikt	1,253 kg
Förpackning 2 höjd	15 cm
Förpackning 2 bredd	30 cm
Förpackning 2 längd	40 cm

Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut