



Produktdata

Produktområde	Harmony XB6
Typ av produkt eller komponent	Trycke för obelysta knappar
Enhetens korta namn	ZB6
Material frontring	Plast
Montagediameter	16 mm
Försäljning per odelbar kvantitet	1
Form på signalenhetens huvud	Fyrkantig
Typ av manöverdon	Återfjädring
Manöverdon profil	Infälld grön, omärkt

Teknisk data

Bredd	18 mm
Höjd	18 mm
Djup	33 mm
Produktens vikt	0,016 kg

Miljö

Skyddsbehandling	TC
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-25...70 °C
Skyddsklass för elektrisk chock	Class II conforming to IEC 61140
IP-kapslingsklass	IP65 överensstämmer med IEC 60529
NEMA kapslingsklass	NEMA 13 överensstämmer med UL 50 Nema 4 överensstämmer med UL 50 NEMA 4X överensstämmer med UL 50 NEMA 13 överensstämmer med CSA C22.2 No 94 Nema 4 överensstämmer med CSA C22.2 No 94 NEMA 4X överensstämmer med CSA C22.2 No 94
Standarder	JIS C 852 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 EN/IEC 60947-1 UL 508 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
Produktcertifieringar	UL CCC CSA GOST
Vibrationsbeständighet	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Chocktålighet	30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27 50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	8 g
Förpackning 1 höjd	2,5 cm
Förpackning 1 bredd	3 cm
Förpackning 1 längd	4,5 cm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------