



Produktdata

Produktområde	Harmony XB6
Typ av produkt eller komponent	Komplett kropp för signallampor
Enhetens korta namn	ZB6
Försäljning per odelbar kvantitet	5
Anslutningar - plintar	Flatstiftsanslutningar 2.8 x 0.5 mm
Ljuskälla	LED
Lamptyp	Inbyggd LED
Matning ljuskälla	Direkt
Färg på ljuskälla	Blå
[Us] matningsspänning	12...24 V AC/DC

Teknisk data

Höjd	14 mm
Djup	58 mm
Beskrivning anslutning ISO n°1	(+ -)PL
Produktens vikt	0,003 kg
Driftsläge	Alla positioner
[Ui] isolationsspänning	250 V (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning	4 kV överensstämmer med EN 60947-1
Signaltyp	Fast
Gränser matningsspänning	6...30 V AC/DC
Strömförbrukning	15 mA
Motstånd strömrusning	1 kV i kontakt överensstämmer med IEC 61000-4-5 2 kV i fri luft överensstämmer med IEC 61000-4-5

Miljö

Skyddsbehandling	TC
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-25...70 °C
Skyddsklass för elektrisk chock	Class II conforming to IEC 61140
Standarder	CSA C22.2 JIS C 4520 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 JIS C 852 EN/IEC 60947-5-5 UL 508
Produktcertifieringar	GOST CCC UL CSA
Vibrationsbeständighet	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Chocktålighet	30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27 50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
Motstånd mot snabba transienter	2 kV överensstämmer med IEC 61000-4-4
Motstånd mot elektromagnetiska fält	10 V/m överensstämmer med IEC 61000-4-3

Motstånd mot elektrostatisk urladdning	6 KV på kontakt (på metalldelarna) överensstämmer med IEC 61000-2-6 8 KV i fri luft (i isolerande delar) överensstämmer med IEC 61000-2-6
Elektromagnetisk emission	Klass B överensstämmer med IEC 55011

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	3 g
Förpackning 1 höjd	2,1 cm
Förpackning 1 bredd	3 cm
Förpackning 1 längd	6,5 cm
Förpackning 2 enhetstyp	BB1
Förpackning 2 antal enheter	5
Förpackning 2 vikt	16 g
Förpackning 2 höjd	2,1 cm
Förpackning 2 bredd	3 cm
Förpackning 2 längd	6,5 cm
Förpackning 3 enhetstyp	S01
Förpackning 3 antal enheter	200
Förpackning 3 vikt	826 g
Förpackning 3 höjd	15 cm
Förpackning 3 bredd	15 cm
Förpackning 3 längd	40 cm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------