



Produktdata

Produktområde	Harmony XB5 Harmony XB4
Typ av produkt eller komponent	Kontaktblock
Enhetens korta namn	ZBE
Försäljning per odelbar kvantitet	4
IP-kapslingsklass	IP20 överensstämmer med IEC 60529
Kontakter drift	Långsamtbrytande
Typ av kontaktblock	Singel
Användning kontakter	Standardkontakter
Anslutningar - plintar	Bladfjäder

Teknisk data

Produktens vikt	0,011 kg
Kontakttyp och komposition	1 NC
Positiv öppning	Med överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix K
Manövrerrelse	1,5 Mm (NC ändra elektrisk tillstånd) 4,3 mm (total rörelse)
Manövreringskraft	2 N NC ändra elektrisk tillstånd
Mekanisk livslängd	10000000 cycles
Material i anslutning	Silverlegering (Ag/Ni)
Blockmontering	Frontmontage
Elektrisk komposition kod	C11 (kvantitet <= 3) C14 (kvantitet <= 2) M10 (kvantitet <= 2)
Produktbeskrivning	Produkt i alla delar

Miljö

Skyddsbehandling	TH
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-40...70 °C
Standarder	UL 508 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-1
Produktcertifieringar	BV CCC GL LROS (Lloyds register of shipping) GOST DNV CSA UL
Vibrationsbeständighet	5 gn (f= 2...500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet	30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27 50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27

Packing Units

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	9 g
Förpackning 1 höjd	4,4 cm
Förpackning 1 bredd	5,4 cm
Förpackning 1 längd	5,6 cm
Förpackning 2 enhetstyp	BB1
Förpackning 2 antal enheter	4
Förpackning 2 vikt	43 g
Förpackning 2 höjd	4,4 cm
Förpackning 2 bredd	5,4 cm
Förpackning 2 längd	5,6 cm
Förpackning 3 enhetstyp	S02
Förpackning 3 antal enheter	320
Förpackning 3 vikt	3,8 kg
Förpackning 3 höjd	15 cm
Förpackning 3 bredd	30 cm
Förpackning 3 längd	40 cm

Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Contractual warranty

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------