


## ZBE503

Kontaktblock, Harmony XB4/XB5, 2xNO  
kontakter, för hög belastning (10A vid 24VDC),  
skruvanslutning



### Produktdata

Produktområde	Harmony XB4 Harmony XB5
Typ av produkt eller komponent	Kontaktblock
Enhetens korta namn	ZBE
Försäljning per odelbar kvantitet	1
IP-kapslingsklass	IP20 conforming to IEC 60529
Kontaktbestyckning	2 NO
Kontakter drift	Långsamtbrytande
Typ av kontaktblock	Dubbel
Användning kontakter	Kontakter för hög effekt
Anslutningar - plintar	Skruvanslutning, $\leq 1 \times 2.5 \text{ mm}^2$ med ändhylsa Skruvanslutning, $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ med ändhylsa Skruvanslutning, $\leq 2 \times 2.5 \text{ mm}^2$ utan ändhylsa Skruvanslutning, $\geq 1 \times 0.5 \text{ mm}^2$ utan ändhylsa

### Teknisk data

Produktens vikt	0,032 kg
Positiv öppning	Without
Mekanisk livslängd	10000000 cycles
Kortslutningsskydd	10 A cartridge fuse type gG conforming to EN/IEC 60947-5-1
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering	10 A conforming to EN/IEC 60947-5-1
[Ui] isolationsspänning	300 V överensstämmer med EN 60947-1
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning	6 kV EN 60947-1
[Ie] märkdriftström	1,1 A vid 125 V, DC-13, P300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
Blockmontering	Frontmontage
Elektrisk komposition kod	C15 (kvantitet $\leq 1$ )

### Miljö

Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-40...70 °C
Vibrationsbeständighet	5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Chocktålighet	30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27

### Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	36 g
Förpackning 1 höjd	5,2 cm
Förpackning 1 bredd	4,4 cm
Förpackning 1 längd	4,2 cm
Förpackning 2 enhetstyp	BB1
Förpackning 2 antal enheter	5

Förpackning 2 vikt	200 g
Förpackning 2 höjd	4,2 cm
Förpackning 2 bredd	26,5 cm
Förpackning 2 längd	5,6 cm
Förpackning 3 enhetstyp	S02
Förpackning 3 antal enheter	80
Förpackning 3 vikt	3,564 kg
Förpackning 3 höjd	15 cm
Förpackning 3 bredd	30 cm
Förpackning 3 längd	40 cm

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	<a href="#">Information Om Livslängdsslut</a>
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

## Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------