



## Produktdata

Produktområde	Harmony XB4 Harmony XB5
Typ av produkt eller komponent	Lampblock
Enhetens korta namn	ZBV
Försäljning per odelbar kvantitet	5
Anslutningar - plintar	Skruvanslutning, $\leq 2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ med ändhylsa överensstämmer med EN 60947-1 Screw clamp terminals, $\geq 1 \times 0,22 \text{ mm}^2$ without cable end conforming to EN 60947-1
Signaltyp	Blinkande
Ljuskälla	Skyddad LED
Lampotyp	Inbyggd LED
Matning ljuskälla	Direct
Färg på ljuskälla	Röd
[Us] matningsspänning	24 V AC/DC vid 50/60 Hz

## Teknisk data

Produktens vikt	0,017 kg
Åtdragningsmoment	0,8...1,2 N.m överensstämmer med EN 60947-1
Typ av skruv	Kors kompatibel med Philips nr 1 skruvmejsel Kors kompatibel med Pozidriv nr 1 skruvmejsel Slitsad kompatibel med plan $\varnothing 4 \text{ mm}$ skruvmejsel Slitsad kompatibel med plan $\varnothing 5,5 \text{ mm}$ skruvmejsel
Gränser matningsspänning	19,2...30 V DC 21,6...26,4 V AC
Strömförbrukning	18 mA
Livslängd	100000 h vid märkspänning och 25 °C
Motstånd strömrusning	1 kV överensstämmer med IEC 61000-4-5
Blockmontering	Frontmontage
Elektrisk komposition kod	M1 M2 M3 M4 M5 M6 M10 MF1 P1 P2 PF1

## Miljö

Skyddsbehandling	TH
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-40...70 °C
IP-kapslingsklass	IP20 conforming to IEC 60529
Standarder	UL 508 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-1
Produktcertifieringar	UL listad CSA
Motstånd mot snabba transienter	2 kV överensstämmer med IEC 61000-4-4
Motstånd mot elektromagnetiska fält	10 V/m överensstämmer med IEC 61000-4-3
Motstånd mot elektrostatisk urladdning	6 kV på kontakt (på metalldelarna) överensstämmer med IEC 61000-4-2 8 kV i fri luft (i isolerande delar) överensstämmer med IEC 61000-4-2
Elektromagnetisk emission	Klass B överensstämmer med IEC 55011
[Us] driftspänning	24 V

## Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	0,010 kg
Förpackning 1 höjd	0,560 dm
Förpackning 1 bredd	0,440 dm
Förpackning 1 längd	0,540 dm

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	<a href="#">Information Om Livslängdsslut</a>
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

## Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------