



Produktdata

| | |
|-----------------------------------|--|
| Produktområde | Harmony XB4 Harmony XB5 |
| Typ av produkt eller komponent | Lampblock |
| Enhetens korta namn | ZBV |
| Försäljning per odelbar kvantitet | 5 |
| Anslutningar - plintar | Skruvanslutning, $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ med ändhylsa överensstämmer med EN 60947-1 Skruvanslutning, $\geq 1 \times 0.22 \text{ mm}^2$ utan ändhylsa överensstämmer med EN 60947-1 |
| Signaltyp | Fast |
| Ljuskälla | Skyddad LED |
| Lampotyp | Inbyggd LED |
| Matning ljuskälla | Direkt |
| Färg på ljuskälla | Vit |
| [Us] matningsspänning | 24...120 V AC/DC vid 50/60 Hz |

Teknisk data

| | |
|---------------------------|---|
| Produktens vikt | 0,017 kg |
| Åtdragningsmoment | 0,8...1,2 N.m överensstämmer med EN 60947-1 |
| Typ av skruv | Kors kompatibel med Philips nr 1 skruvmejsel Kors kompatibel med Pozidriv nr 1 skruvmejsel Slitsad kompatibel med plan $\varnothing 4 \text{ mm}$ skruvmejsel Slitsad kompatibel med plan $\varnothing 5,5 \text{ mm}$ skruvmejsel |
| Gränser matningsspänning | 19,2...132 V DC 21,6...132 V AC |
| Livslängd | 100000 h vid märkspänning och 25 °C |
| Motstånd strömrusning | 1 kV överensstämmer med IEC 61000-4-5 |
| Blockmontering | Frontmontage |
| Elektrisk komposition kod | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M10 MF1 P1 P2 PF1 |
| Produktbeskrivning | Produkt i alla delar |

Miljö

| | |
|--|--|
| Skyddsbehandling | TH |
| Omgivande lufttemperatur för lagring | -40...70 °C |
| Omgivningstemperatur vid drift | -40...70 °C |
| IP-kapslingsklass | IP20 conforming to IEC 60529 |
| Standarder | CSA C22.2 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-1 |
| Produktcertifieringar | UL listad CSA |
| Motstånd mot snabba transienter | 2 kV överensstämmer med IEC 61000-4-4 |
| Motstånd mot elektromagnetiska fält | 10 V/m överensstämmer med IEC 61000-4-3 |
| Motstånd mot elektrostatisk urladdning | 6 kV på kontakt (på metalldelarna) överensstämmer med IEC 61000-4-2 8 kV i fri luft (i isolerande delar) överensstämmer med IEC 61000-4-2 |
| Elektromagnetisk emission | Klass B överensstämmer med IEC 55011 |
| [Us] driftspänning | 24...120 V |

Förpackningsinformation

| | |
|---------------------|----------|
| Förpackning 1 vikt | 0,003 kg |
| Förpackning 1 höjd | 0,560 dm |
| Förpackning 1 bredd | 0,440 dm |
| Förpackning 1 längd | 0,540 dm |

Hållbarhetsinformation

| | |
|--------------------------------|--|
| Hållbarhetsstatus | Green Premium-produkt |
| REACH-förordning | REACH-Deklaration |
| Innehåller ej REACH SVHC-ämnen | Ja |
| EU RoHS-direktiv | Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration |
| Kvicksilverfri | Ja |
| RoHS-undantagsinformation | Ja |
| RoHS-förordning Kina | RoHS-deklaration Kina |
| Miljöupplysning | Produktmiljöprofil |
| Cirkulationsprofil | Information Om Livslängdsslut |
| WEEE | Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor. |

Kontraktsgaranti

| | |
|---------|---------------------------------|
| Garanti | Enligt våra försäljningsvillkor |
|---------|---------------------------------|