



Produktdata

Produktområde	Harmony XB5 Harmony XB4
Typ av produkt eller komponent	Lampblock
Enhetens korta namn	ZBV
Försäljning per odelbar kvantitet	4
Anslutningar - plintar	Bladfjäder
Signaltyp	Fast
Ljuskälla	Skyddad LED
Lamptyp	Inbyggd LED
Matning ljuskälla	Direct
Färg på ljuskälla	Vit
[Us] matningsspänning	230...240 V AC vid 50/60 Hz

Teknisk data

Produktens vikt	0,016 kg
Gränser matningsspänning	195...264 V AC
Strömförbrukning	14 mA
Livslängd	100000 h at rated voltage and 25 °C
Motstånd strömrusning	1 kV conforming to IEC 61000-4-5
Blockmontering	Frontmontage
Elektrisk komposition kod	M1 M2 M3 M4 M5 M6 M10 MF1 P1 P2 PF1

Miljö

Skyddsbehandling	TH
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-40...70 °C
IP-kapslingsklass	IP20 conforming to IEC 60529
Standarder	EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 CSA C22.2 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
Motstånd mot snabba transienter	2 kV överensstämmer med IEC 61000-4-4
Motstånd mot elektromagnetiska fält	10 V/m överensstämmer med IEC 61000-4-3
Motstånd mot elektrostatisk urladdning	6 kV on contact (on metal parts) conforming to IEC 61000-4-2 8 kV in free air (in insulating parts) conforming to IEC 61000-4-2
Elektromagnetisk emission	Class B conforming to IEC 55011
[Us] driftspänning	230...240 V

Packing Units

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	11 g
Förpackning 1 höjd	4,2 cm
Förpackning 1 bredd	5,2 cm
Förpackning 1 längd	5,7 cm
Förpackning 2 enhetstyp	BB1
Förpackning 2 antal enheter	4
Förpackning 2 vikt	44 g
Förpackning 2 höjd	4,2 cm
Förpackning 2 bredd	5,2 cm
Förpackning 2 längd	5,7 cm
Förpackning 3 enhetstyp	S03
Förpackning 3 antal enheter	640
Förpackning 3 vikt	7,772 kg
Förpackning 3 höjd	30 cm
Förpackning 3 bredd	30 cm
Förpackning 3 längd	40 cm

Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------