



Produktdata

Produktområde	OsiSense XC
Serienamn	Standardformat
Typ av produkt eller komponent	Kontaktus gränsläge
Enhetens korta namn	ZCKL
Konstruktion	Fast
Produktkompatibilitet	XCKL
Tillhörande komponent	ZCKD23 ZCKD239 ZCKD91 ZCKD59 ZCKD17 ZCKD41 ZCKD05 ZCKD21 ZCKD029 ZCKD16 ZCKD02 ZCKD06 ZCKD81 ZCKD10 ZCKD109 ZCKD15 ZCKD08 ZCKD219
Material i brytare	Metall
Kabelingång	1 gängad ingång för 1/2" NPT ledning
Antal poler	2
Kontaktbestyckning	1 NC + 1 NO
Kontakter drift	Momentan
Antal steg	1 1 läge
Material i anslutning	Silverpläterade kontakter

Teknisk data

Lokal visning	Utan
Elektrisk anslutning	Skruvöverfallsplintar, clamping capacity: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm ²
Positiv öppning	Med
Minsta manövreringshastighet	0,01 m/min
[Ie] märkdriftström	3 A vid 240 V, AC-15, A300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A 0,27 A vid 250 V, DC-13, Q300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling	10 A
[Ui] isolationsspänning	500 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1 för kontaktblock 300 V överensstämmer med CSA C22.2 för kontaktblock 300 V överensstämmer med UL 508 för kontaktblock
Motstånd över terminaler	0,25 mOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning	6 kV överensstämmer med IEC 60664 6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Kortslutningsskydd	10 A kassett säkring, typ gG
Elektrisk livslängd	5000000 Cycles, DC-13 120 V, 7 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 Cycles, DC-13 24 V, 13 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 cycles, DC-13 48 V, 9 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C

Bredd	52 mm
Höjd	72 mm
Djup	30 mm
Produktens vikt	0,21 kg
Beskrivning anslutning ISO n°1	(23-24)NO (13-14)NO

Miljö

IP-kapslingsklass	IP66
IK-skyddsgrad	IK05
Omgivningstemperatur vid drift	-25...70 °C för standard miljö
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C
Miljökaraktäristik	Standard miljö

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------