



Produktdata

Produktområde	Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn	Standardformat
Typ av produkt eller komponent	Gränslägesarm
Enhetens korta namn	ZCKY
Produktkompatibilitet	XCKJ
Tillhörande komponent	ZCKE05
Rörelse manöverhuvud	Vred
Funktion	Arm med rulle återfjädring Metall (kullager monterat)
Typ av tillvägagångssätt	Lateral ansats

Teknisk data

Påverkan av brytare	Vid 30° kam
Positiv öppning	Med

Miljö

Omgivningstemperatur vid drift	-25...70 °C för standard miljö -40...70 °C för låg temperatur 10...120 °C för hög temperatur
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C standard miljö -40...70 °C låg temperatur 10...120 °C hög temperatur
Miljökaraktäristik	Standard miljö Hög temperatur Låg temperatur

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	2 cm
Förpackning 1 bredd	2,3 cm
Förpackning 1 djup	5,2 cm
Förpackning 1 vikt	28 g
Förpackningstyp 2	S01
Antal i Förpackning 2	100
Förpackning 2 höjd	15 cm
Förpackning 2 bredd	15 cm
Förpackning 2 djup	40 cm
Förpackning 2 vikt	3,102 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------