


Product data sheet

Characteristics

03235

Preklopna pokrivna plošča INS-INV 250 vrtljivi ročaj, širine 600/650 5 M



Glavno

Skupina izdelkov	Prisma
Serijski izdelki	Prisma G Prisma P
Izdelek ali sestavni del	Prednja plošča
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Inštalacijski dodatek
Združljivost serije/ obsega	Prisma Prisma G Omara Prisma Prisma P cubicle
Tip prednje plošče	Izrez
Nameščena naprava	Compact Pritrjen INS250 preklop vira Mehanska blokada - Vertikalno Compact Pritrjen INV250 preklop vira Mehanska blokada - Vertikalno
Opis polov	1 x 3P Montažna plošča INS250 preklop vira Vertikalno 1 x 4P Montažna plošča INS250 preklop vira Vertikalno 2 x 3P Montažna plošča INS250 preklop vira Vertikalno 2 x 4P Montažna plošča INS250 preklop vira Vertikalno 1 x 3P Montažna plošča INV250 preklop vira Vertikalno 1 x 4P Montažna plošča INV250 preklop vira Vertikalno 2 x 3P Montažna plošča INV250 preklop vira Vertikalno 2 x 4P Montažna plošča INV250 preklop vira Vertikalno
Delovni položaj	Vertikalno

Komplementarno

Opis omare/stikalnega bloka	Talna omara 600 mm Stenska-montirana omara 600 mm Kabina 650 mm 400 mm
Priključni položaj	Neposredna povezava Prednja povezava
Število navpičnih modulov [50 mm]	5
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certifikati izdelkov	ASEFA
Material	Jeklo
Površinska obdelava (finish)	Mat Gladka
Zaščitna obdelava	Obdelava elektroforeze in vroče polimerizirani epoksi poliesterski prah
Barva	Bela (RAL 9001)
Višina	250 mm
Širina	500 mm
Teža izdelka	0,76 kg

Količina na set/komplet	Komplet 1
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P Kabina Compact INS250 preklop vira Pritrjen Mehanska blokada Vertikalno 3P 2 Neposredna 9 650 mm 400 mm Prisma P Kabina Compact INS250 preklop vira Pritrjen Mehanska blokada Vertikalno 4P 2 Neposredna 9 650 mm 400 mm Prisma P Kabina Compact INV250 preklop vira Pritrjen Mehanska blokada Vertikalno 3P 2 Neposredna 9 650 mm 400 mm Prisma P Kabina Compact INV250 preklop vira Pritrjen Mehanska blokada Vertikalno 4P 2 Neposredna 9 600 mm Prisma G Talna omara Compact INS250 preklop vira Pritrjen Mehanska blokada Vertikalno 3P 1 Prednja povezava 10 600 mm Prisma G Stenska-montirana omara Compact INS250 preklop vira Pritrjen Mehanska blokada Vertikalno 3P 1 Prednja povezava 10 600 mm Prisma G Talna omara Compact INS250 preklop vira Pritrjen Mehanska blokada Vertikalno 4P 1 Prednja povezava 10 600 mm Prisma G Stenska-montirana omara Compact INS250 preklop vira Pritrjen Mehanska blokada Vertikalno 4P 1 Prednja povezava 10 600 mm Prisma G Talna omara Compact INV250 preklop vira Pritrjen Mehanska blokada Vertikalno 3P 1 Prednja povezava 10 600 mm Prisma G Stenska-montirana omara Compact INV250 preklop vira Pritrjen Mehanska blokada Vertikalno 3P 1 Prednja povezava 10 600 mm Prisma G Talna omara Compact INV250 preklop vira Pritrjen Mehanska blokada Vertikalno 4P 1 Prednja povezava 10 600 mm Prisma G Stenska-montirana omara Compact INV250 preklop vira Pritrjen Mehanska blokada Vertikalno 4P 1 Prednja povezava 10

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	3,0 cm
Paket 1 Širina	26,0 cm
Paket 1 Dolžina	51,0 cm
Paket 1 Teža	770,0 g
Embalažna enota Paketa 2	CAR
Število enot v Paketu 2	10
Paket 2 Višina	17,0 cm
Paket 2 Širina	27,0 cm
Paket 2 Dolžina	53,0 cm
Paket 2 Teža	7,92 kg
Embalažna enota Paketa 3	P12
Število enot v Paketu 3	30
Paket 3 Višina	32,0 cm
Paket 3 Širina	80,0 cm
Paket 3 Dolžina	120,0 cm
Paket 3 Teža	23,76 kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Vsebnost halogena	Izdelek s plastičnimi sestavnimi deli brez halogena

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------