


Product data sheet

Characteristics

19034

Vigi za NG125 - zemljostična zaščita - 4P - 63 A - 300 mA



Glavno

Izdelek ali sestavni del	Dodatne naprave diferenčnega toka
Kratko ime naprave	Vigi NG125
Opis polov	4P
[In] Nazivni tok	63 A
Tip omrežja	AC
Občutljivost zemljostične zaščite	300 mA
Zakasnitev zemljostične zaščite	Selektivni
Razred zemljostične zaščite	Tip A

Komplementarno

Lokacija naprave v sistemu	Zunanji
Omrežna frekvenca	50/60 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost	230 do 415 V AC 50/60 Hz
Tehnologija izklopa za diferenčni tok	Neodvisno od napetosti
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC/EN 60947-2
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	8 kV v skladu s/zIEC/EN 60947-2
Montažna podpora	35 mm simetrična DIN letev
Električna povezava do inšt. odklopnika	Z vijaki
9 mm rastr	9
Višina	118 mm
Širina	189 mm
Globina	81 mm
Teža izdelka	0,45 kg
Električna vzdržljivost	10000 ciklov v skladu s/zIEC/EN 60947-2
Povezave - terminali	Tunelski tip terminalov 1...35 mm ² Prilagodljiv Tunelski tip terminalov 1,5...50 mm ² Togo
Dolžina blankiranja žice	20 mm
Zatezni moment	3,5 N.m

Okolje

Standardi	IEC/EN 60947-2:Annex B
IP stopnja zaščite	IP40 v skladu s/zIEC/EN 60947-2
Stopnja onesnaženosti	3 v skladu s/zIEC/EN 60947-2
Elektromagnetna združljivost	8/20 μs impulse withstand, 5000 A v skladu s/zIEC/EN 60947-2
Tropikalizacija	2 v skladu s/zIEC 60068-1
Relativna vlažnost	95 % pri 55 °C
Nadmorska višina delovanja	2000 m

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	9,400 cm
Paket 1 Širina	13,800 cm
Paket 1 Dolžina	25,400 cm
Paket 1 Teža	525,000 g
Embalažna enota Paketa 2	S03
Število enot v Paketu 2	8
Paket 2 Višina	30,000 cm
Paket 2 Širina	30,000 cm
Paket 2 Dolžina	40,000 cm
Paket 2 Teža	4,691 kg

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladno z izjemami
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------