

Product data sheet

Characteristics

19069

Podnapetostna izklopilna tuljava MN za NT/NW - 48 V AC



Predstavitev

Range of product	Acti 9
Izdelek ali sestavni del	Izpusit podnapetosti
Kratko ime naprave	MN
[Uc] Krmilna napetost	48 V AC 50/60 Hz
Tip krmiljenja	Standard
9 mm rastri	4

Komplementarno

Združljivost serije/obsega	Vigi NG125 Acti 9 NG125LMA Acti 9 NG125NA Acti 9 NG125
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	690 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-5-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	8 kVEN/IEC 60947-5-1
Lokalno signaliziranje	Akcijski indikator
Montažni način	Pritrjen
Montažna podpora	35 mm simetrična DIN letev
Višina	108 mm
Širina	33 mm
Globina	78 mm
Teža izdelka	0,137 kg
Električna vzdržljivost	10000 cycles EN/IEC 60947-5-1
Povezave - terminali	Terminalna plošča - 1 0,5...2,5 mm ² - Togo Terminalna plošča - 1 0,5...1,5 mm ² - Prilagodljiv Terminalna plošča - 1 0,5...1,5 mm ² - Prilagodljivo s kapico Terminalna plošča - 2 2,5 mm ² - Prilagodljiv Terminalna plošča - 2 2,5 mm ² - Togo Terminalna plošča - 2 1,5 mm ² - Prilagodljivo s kapico
Dolžina blankiranja žice	9 Mm 10 mm
Zatezni moment	1 N.m
Kompatibilnostna koda	MN

Okolje

Standardi	EN/IEC 60947-5-1
Certifikati izdelkov	ASTA LCIE KEMA ASEFA
IP stopnja zaščite	IP20 B EN/IEC 60947-5-1 IP4 EN/IEC 60947-5-1
Stopnja onesnaženosti	3 EN/IEC 60947-5-1
Prenapetostna kategorija	II
Tropikalizacija	2 EN/IEC 60947-5-1

Relativna vlažnost	95 % at 55 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...85 °C

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	137 g
Višina embalaže 1	3,3 cm
Širina embalaže 1	7,8 cm
Dolžina embalaže 1	10,8 cm
Teža embalaže 2	889 g
Teža embalaže 3	8,137 kg

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------