

Product data sheet

Characteristics

19077

Varovalo priključka - 3 polni - za NG125 in Vigì NG125



Glavno

Izdelek ali sestavni del	Terminalski ščit
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Izolacijski dodatek
Količina na set/komplet	Komplet 2
Barva	Antracitna siva

Komplementarno

Združljivost serije/obsega	Acti 9 Acti 9 NG125 Acti 9 Vigì NG125
Opis polov	3P
[In] nazivni tok	63...125 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	1000 V
9 mm rastri	11
Kompatibilnostna koda	NG125

Okolje

IP stopnja zaščite	IP40D
--------------------	-------

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	6 cm
Paket 1 Širina	8 cm
Paket 1 Dolžina	10 cm
Paket 1 Teža	105 g
Embalažna enota Paketa 2	BB1
Število enot v Paketu 2	4
Paket 2 Višina	9 cm
Paket 2 Širina	11,5 cm
Paket 2 Dolžina	36 cm
Paket 2 Teža	486 g
Embalažna enota Paketa 3	S03
Število enot v Paketu 3	24
Paket 3 Višina	30 cm
Paket 3 Širina	30 cm
Paket 3 Dolžina	40 cm
Paket 3 Teža	3,559 kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladno z izjemami
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------