

Product data sheet
Characteristics

31184

Vidno odklopno ločilno stikalo Compact INV160
- 160 A - 3 poli



Predstavitev

Skupina izdelkov	Compact
Ime izdelka	Compact INV
Izdelek ali sestavni del	Ločilno stikalo
Opis polov	3P
Tip omrežja	DC AC
Omrežna frekvenca	50/60 Hz
Barva ročaja	Rdeča
Najvišji [I _e] nazivni obratovalni tok	AC-21A 160 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-21A 160 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-21A 160 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-21A 160 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-21A 160 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-21A 160 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-22A 160 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22A 160 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-22A 160 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-22A 160 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-23A 160 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A 160 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A 160 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23A 160 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-23A: 160 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23A: 160 A AC 50/60 Hz 660/690 V DC-21A 160 A DC 125 V 2 pola v seriji DC-22A 160 A DC 125 V 2 pola v seriji DC-23B 160 A DC 125 V 2 pola v seriji
[U _i] Nazivna izolacijska trdnost	750 V AC 50/60 Hz
[U _{imp}] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	8 kV
[I _{th}] Konvencionalni prostozračni toplotni tok	160 A at 60 °C
[I _{cm}] Nazivni kratkostični priklopni tok	30 kA Samo odklopnik s stikalom 690 V AC 50/60 Hz 330 kA Z zaščitnim odklopnikom v smeri proti toku 690 V AC 50/60 Hz
[U _e] Nazivna operativna napetost	125 V DC 690 V AC 50/60 Hz
Primerno za izolativnost	Yes
Indikacija položaja kontakta	Da
Vidna prekinitvev	Da
Stopnja onesnaženosti	3

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Komplementarno

Tip krmiljenja	Vrtljivia ročica
Montažni način	Pritrjen
Montažna podpora	Letev Plošča
Povezava navzgor	Spredaj
Povezava navzdol	Spredaj
Največja moč	AC-23 110 kW 500/525 V AC 50/60 Hz AC-23 45 kW 220/240 V AC 50/60 Hz AC-23 45 kW 230 V AC 50/60 Hz (NEMA) AC-23 50 kW 480 V AC 50/60 Hz (NEMA) AC-23 75 kW 380/415 V AC 50/60 Hz AC-23 90 kW 440 V AC 50/60 Hz AC-23 90 kW 660/690 V AC 50/60 Hz
Nazivno delovanje	Neprekinjeno
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok	1,8 KA 30 s IEC 60947-3 2,2 KA 20 s IEC 60947-3 4,9 KA 3 s IEC 60947-3 8,5 kA 1 s IEC 60947-3
Mehanska vzdržljivost	15000 cycles
Električna vzdržljivost	AC-22A 1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 cycles 690 V AC 50/60 Hz AC-23A 1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 cycles 690 V AC 50/60 Hz DC-22A 1500 cycles 125 V DC DC-23A 1500 cycles 125 V DC
Priključni raster	45 mm
Višina	136 mm
Širina	140 mm
Globina	96 mm
Teža izdelka	2 kg






Okolje

Standardi	IEC 60947-3 IEC 60947-1
Certifikati izdelkov	KEMA-KEUR CCC
IP stopnja zaščite	IP40 conforming to IEC 60529
IK stopnja zaščite	IK07 EN 50102
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-50...85 °C

Embalažna enota

Teža embalaže 1	2,097 kg
-----------------	----------

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena  Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstvi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------
