

Product data sheet

Characteristics

33492

Ločilno stikalo Compact NS800 NA - 800 A - 4 polni



Glavno

Ime izdelka	Compact NS
Kratko ime naprave	Compact NS800 NA
Izdelek ali sestavni del	Ločilno stikalo
Aplikacija naprave	Distribucija
Tip ponudbe	C4
Opis polov	4P
Tip omrežja	AC
Koda izklopne zmogljivosti	NA
Primerno za izolativnost	Da v skladu s/zIEC 60947-3

Komplementarno

Omrežna frekvenca	50/60 Hz
Tip krmiljenja	Preklop
Montažni način	Pritrjen
Povezava navzgor	Spredaj
Povezava navzdol	Spredaj
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok	AC-23A: 800 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A: 800 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A: 800 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23A: 800 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23A: 800 A AC 50/60 Hz 660/690 V
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	800 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-3
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	8 kV v skladu s/zIEC 60947-3
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok	800 A pri 60 °C
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok	25 kA med 0,5 s v skladu s/zIEC 60947-3 4 kA med 20 s v skladu s/zIEC 60947-3
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok	52 kA 690 V AC pri 50/60 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost	690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-3
Indikacija položaja kontakta	Da
Vidna prekinitev	Ne
Mehanska vzdržljivost	6000 ciklov v skladu s/zIEC 60947-3
Električna vzdržljivost	1000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-3
Priključni raster	70 mm
Višina	327 mm
Širina	280 mm
Globina	147 mm
Teža izdelka	18 kg

Okolje

Standardi	IEC 60947-3
Certifikati izdelkov	ASTA[RETURN]ASEFA
Stopnja onesnaženosti	3 v skladu s/z IEC 60947-3
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-50...85 °C

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	30 cm
Paket 1 Širina	40 cm
Paket 1 Dolžina	60 cm
Paket 1 Teža	15,6 kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladno z izjemami
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------