

## Product data sheet

### Characteristics

# 34009

## Odklopnik Compact NS2000N 2000 A - 4 polni - fiksen - brez zašč. enote



### Predstavitev

Skupina izdelkov	Compact
Serijska izdelka	ComPact NS1600b...3200
Kratko ime naprave	Compact NS2000N
Izdelek ali sestavni del	Osnovni okvir
Aplikacija naprave	Distribucija
Opis polov	4P
Nevtralni položaj	Levo
[In] Nazivni tok	2000 A 50 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost	690 V AC 50/60 Hz
Tip omrežja	AC
Omrežna frekvenca	50/60 Hz
Primerno za izolativnost	Yes conforming to EN/IEC 60947-2
Kategorija uporabe	Kategorija B
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity	85 KA Icu at 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 65 KA Icu 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 70 KA Icu 380/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 65 KA Icu 660/690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 65 KA Icu 500/525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
Performance level	N 50 kA 415 V AC
Tip krmiljenja	Preklop
Montažni način	Pritrjen

### Komplementarno

[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	800 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	8 kV conforming to IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity	65 KA 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 Ročno upravljanje) 65 KA 500/525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 Ročno upravljanje) 65 KA 660/690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 Ročno upravljanje) 52 KA 380/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 Ročno upravljanje) 65 KA 220/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 Ročno upravljanje)
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok	32 kA 3 s IEC 60947-2
Integralna trenutna zaščita	130 kA
Mehanska vzdržljivost	5000 cycles IEC 60947-2
Električna vzdržljivost	1000 Cycles 690 V AC 50/60 Hz In IEC 60947-2 2000 Cycles 440 V AC 50/60 Hz In IEC 60947-2 2000 Cycles 690 V AC 50/60 Hz In/2 IEC 60947-2 3000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In/2 IEC 60947-2
Izgube napajanja	84 W
Montažna podpora	Zadnja plošča
Povezava navzgor	Spredaj
Povezava navzdol	Spredaj
Priključni raster	115 mm
Tip zaščite	Brez zaščite
Height (H)	350 mm
Width (W)	535 mm
Depth (D)	160 mm

## Okolje

Standardi	IEC 60947-2
Certifikati izdelkov	LCIE ASEFA ASTA
Stopnja onesnaženosti	3 IEC 60947
IP stopnja zaščite	IP40IEC 60529
IK stopnja zaščite	IK07 EN 50102
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-50...85 °C

## Emblažna enota

Teža embalaže 1	50,154 kg
-----------------	-----------

## Trajnost ponudbe

Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Brez PVC	Da

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------