

Product data sheet

Characteristics

34028

Ločilno stikalo Compact NS2000 NA - 2000 A - 4 polni



Predstavitev

Ime izdelka	Compact NS
Kratko ime naprave	Compact NS2000 NA
Izdelek ali sestavni del	Ločilno stikalo
Aplikacija naprave	Distribucija
Tip ponudbe	C5
Opis polov	4P
Tip omrežja	AC
Performance level	NA
Primerno za izolativnost	Yes conforming to IEC 60947-3

Komplementarno

Omrežna frekvenca	50/60 Hz
Tip krmiljenja	Preklop
Montažni način	Pritrjen
Povezava navzgor	Spredaj
Povezava navzdol	Spredaj
Najvišji [I _e] nazivni obratovalni tok	AC-23A 2000 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A 2000 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A 2000 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23A 2000 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23A 2000 A AC 50/60 Hz 660/690 V
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	800 V AC 50/60 Hz IEC 60947-3
[U _{imp}] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	8 kV conforming to IEC 60947-3
[I _{th}] Konvencionalni prostozračni toplotni tok	2000 A 60 °C
[I _{cw}] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok	32 kA 3 s IEC 60947-3
[I _{cm}] Nazivni kratkostični priklopni tok	135 kA 690 V AC 50/60 Hz
[U _e] Nazivna operativna napetost	690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3
Indikacija položaja kontakta	Da
Vidna prekinitev	Ne
Mehanska vzdržljivost	6000 cycles IEC 60947-3
Električna vzdržljivost	AC-23A 1000 cycles 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-3
Priključni raster	115 mm
Višina	350 mm
Širina	535 mm
Globina	160 mm
Teža izdelka	36 kg

Okolje

Standardi	IEC 60947-3
Certifikati izdelkov	ASEFA ASTA
Stopnja onesnaženosti	3 conforming to IEC 60947-3
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-50...85 °C

Embalažna enota

Teža embalaže 1	52,000 kg
Višina embalaže 1	3,800 dm
Širina embalaže 1	7,900 dm
Dolžina embalaže 1	5,800 dm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Brez PVC	Da

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------