

Product data sheet

Characteristics

81178

PratiKa industrijska vtičnica - 63 A - 2P + E -
200 do 250 V AC - IP67



Glavno

Skupina izdelkov	Mureva
Izdelek ali sestavni del	Vtičnica
Kratko ime naprave	Mureva socket
Vtič, kategorija vtičnice	Nizka napetost
Opis polov	2P + E
Tip omrežja	AC
Standard vtičnice	Industrijski

Komplementarno

Montažni način	Stensko-montirano
Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje	Kotni
[In] nazivni tok	63 A
[Ue] Nazivna operativna napetost	200 do 250 V
Omrežna frekvenca	50/60 Hz
Ozemljitveni čas v smeri urinega kazalca	6 h
Vtič, material vtičnice	Ohišje Samougasljivi inženirni polimer
Material kontaktov	Zatiči Nerjaveče jeklo Obojka Medenina prevlečena z nikljem Vzmeti Nerjaveče jeklo
Povezave - terminali	Zarobljeni vijaki, popolnoma ohlapni
Presek kabla	6...25 mm ²
Kabelski vhod	Kabelska uvodnica
Vrsta navoja	Pg 36
Teža izdelka	0,93 kg
Osnovna dimenzija	104 x 162 mm
Višina	255 mm
Širina	104 mm
Globina	180 mm
Barva	Siva (RAL 7035)
Barva napetosti	Modra

Okolje

Standardi	EN 60309-2 EN 60309-1
IP stopnja zaščite	IP67 v skladu s/z IEC 60529
IK stopnja zaščite	IK08 conforming to EN 62262
Požarna odpornost	850 °C v skladu s/z IEC 60695-2-11
Relativna vlažnost	50 % pri 40 °C 70 % pri 30 °C 90 % pri 20 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	35 °C 86400 s)

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	18,0 cm
Paket 1 Širina	10,4 cm
Paket 1 Dolžina	25,5 cm
Paket 1 Teža	943,0 g
Embalažna enota Paketa 2	S03
Število enot v Paketu 2	5
Paket 2 Višina	30,0 cm
Paket 2 Širina	30,0 cm
Paket 2 Dolžina	40,0 cm
Paket 2 Teža	5,202 kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------