

Product data sheet

Characteristics

81685

PratiKa industrijska vtičnica - 63 A - 3P + E -
480 do 500 V AC - IP67



Predstavitev

Skupina izdelkov	PratiKa
Izdelek ali sestavni del	Vtičnica
Kratko ime naprave	PratiKa vtičnica
Vtič, kategorija vtičnice	Nizka napetost
Opis polov	3P + E
Tip omrežja	AC
Standard vtičnice	Industrijski

Komplementarno

Montažni način	Ploščna montaža
Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje	Raven
Največji [In] nazivni tok	63 A
[Ue] Nazivna operativna napetost	480 do 500 V
Omrežna frekvenca	50/60 Hz
Ozemljitveni čas v smeri urinega kazalca	7 h
Vtič, material vtičnice	Ohišje Samougasljivi inženirni polimer
Material kontaktov	Zatiči Nerjaveče jeklo Obojka Medenina prevlečena z nikljem Vzmeti Nerjaveče jeklo
Povezave - terminali	Zarobljeni vijaki, popolnoma ohlapni
Maksimalni presek kabla	6...25 mm ²
Teža izdelka	0,474 kg
Osnovna dimenzija	100 x 107 mm
Višina	107 mm
Širina	108 mm
Globina	113 mm
Barva	Grey (RAL 7035)
Barva napetosti	Črna

Okolje

Standardi	EN 60309-1 EN 60309-2
IP stopnja zaščite	IP67 conforming to IEC 60529
IK stopnja zaščite	IK08 EN 62262
Požarna odpornost	850 °C IEC 60695-2-11
Relativna vlažnost	50 % 40 °C 70 % 30 °C 90 % 20 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	35 °C 86400 s)

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Embalažna enota

Teža embalaže 1	0,470 kg
-----------------	----------

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
---------------------------	-----------------------

Uredba REACH	Izjava REACH
--------------	------------------------------

Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
-------------------	--

Brez živega srebra	Da
--------------------	----

Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
--------------------------------	--------------------

Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
---------------------------	---

Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
------------------------------	---