

Product data sheet

Characteristics

81689

PratiKa industrijska vtičnica - 125 A - 3P + N + E - 100 do 130 V AC - IP67



Glavno

Skupina izdelkov	PratiKa
Izdelek ali sestavni del	Vtičnica
Kratko ime naprave	PratiKa vtičnica
Vtič, kategorija vtičnice	Nizka napetost
Opis polov	3P + N + E
Tip omrežja	AC
Standard vtičnice	Industrijski

Komplementarno

Montažni način	Ploščna montaža
Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje	Raven
[In] nazivni tok	125 A
[Ue] Nazivna operativna napetost	100 do 130 V
Omrežna frekvenca	50/60 Hz
Ozemljitveni čas v smeri urinega kazalca	4 h
Vtič, material vtičnice	Ohišje Samougasljivi inženirni polimer
Material kontaktov	Zatiči Nerjaveče jeklo Obojka Medenina prevlečena z nikljem Vzmeti Nerjaveče jeklo
Povezave - terminali	Zarobljeni vijaki, popolnoma ohlapni
Presek kabla	16...70 mm²
Teža izdelka	1,346 kg
Osnovna dimenzija	110 x 114 mm
Višina	114 mm
Širina	129 mm
Globina	161 mm
Barva	Siva (RAL 7035)
Barva napetosti	Rumena

Okolje

Standardi	EN 60309-2 EN 60309-1
IP stopnja zaščite	IP67 v skladu s/IEC 60529
IK stopnja zaščite	IK08 conforming to EN 62262
Požarna odpornost	850 °C v skladu s/IEC 60695-2-11
Relativna vlažnost	50 % pri 40 °C 70 % pri 30 °C 90 % pri 20 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	35 °C 86400 s)

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	11,0 cm
Paket 1 Širina	11,0 cm
Paket 1 Dolžina	16,1 cm
Paket 1 Teža	1,662 kg
Embalažna enota Paketa 2	S03
Število enot v Paketu 2	10
Paket 2 Višina	30,0 cm
Paket 2 Širina	30,0 cm
Paket 2 Dolžina	40,0 cm
Paket 2 Teža	17,061 kg