

Product data sheet

Characteristics

81766

PratiKa industrijski vtič - kotom 90° - 32 A - 2P
+ E - 200 do 250 V AC - IP67



Glavno

Skupina izdelkov	Mureva
Izdelek ali sestavni del	Wander plug
Kratko ime naprave	Mureva plug
Vtič, kategorija vtičnice	Nizka napetost
Opis polov	2P + E
Tip omrežja	AC
Standard vtičnice	Industrijski

Komplementarno

Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje	90° kotni
[In] nazivni tok	32 A
[Ue] Nazivna operativna napetost	200 do 250 V
Omrežna frekvenca	50/60 Hz
Ozemljitveni čas v smeri urinega kazalca	6 h
Vtič, material vtičnice	Ohišje Samougasljivi inženirni polimer
Material kontaktov	Zatiči Medenina prevlečena z nikljem
Povezave - terminali	Zarobljeni vijaki
Presek kabla	2,5...10 mm ²
Zumanji premer kabla	11,5...21 mm
Kabelski vhod	Kabelska uvodnica
Vrsta navoja	Pg 21
Teža izdelka	0,258 kg
Višina	141 mm
Širina	113 mm
Globina	113 mm
Barva	Siva (RAL 7035)
Barva napetosti	Modra

Okolje

Standardi	IEC 60309-1 IEC 60309-2
IP stopnja zaščite	IP67 v skladu s/z IEC 60529
IK stopnja zaščite	IK08 conforming to EN 62262
Požarna odpornost	850 °C v skladu s/z IEC 60695-2-11
Relativna vlažnost	50 % pri 40 °C 70 % pri 30 °C 90 % pri 20 °C
Nadmorska višina delovanja	2000 m
Temperatura okoljskega zraka za delovanje	35 °C 86400 s) -25...40 °C

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	14 cm
Paket 1 Širina	10 cm
Paket 1 Dolžina	9 cm
Paket 1 Teža	236 g
Embalažna enota Paketa 2	BB1
Število enot v Paketu 2	6
Paket 2 Višina	16 cm
Paket 2 Širina	21,5 cm
Paket 2 Dolžina	27 cm
Paket 2 Teža	1,569 kg
Embalažna enota Paketa 3	S03
Število enot v Paketu 3	12
Paket 3 Višina	30 cm
Paket 3 Širina	30 cm
Paket 3 Dolžina	40 cm
Paket 3 Teža	3,625 kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladno z izjemami
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni