

Product data sheet

Characteristics

81807

PratiKa industrijski vtič - 16 A - 2P + E - 380 do 415 V AC - IP44



Glavno

Skupina izdelkov	Mureva
Izdelek ali sestavni del	Vtič
Kratko ime naprave	Mureva plug
Vtič, kategorija vtičnice	Nizka napetost
Opis polov	2P + E
Tip omrežja	AC
Standard vtičnice	Industrijski

Komplementarno

Montažni način	Ploščna montaža
Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje	90° kotni
[In] nazivni tok	16 A
[Ue] Nazivna operativna napetost	380 do 415 V
Omrežna frekvenca	50/60 Hz
Ozemljitveni čas v smeri urinega kazalca	9 h
Vtič, material vtičnice	Samougasljivi inženirni polimer
Material kontaktov	Zatiči Medenina prevlečena z nikljem
Povezave - terminali	Zarobljeni vijaki
Presek kabla	1...4 mm ²
Teža izdelka	0,135 kg
Osnovna dimenzija	65 x 85 mm
Višina	123 mm
Širina	65 mm
Globina	82 mm
Barva	Rdeča
Barva napetosti	Rdeča

Okolje

Standardi	EN 60309-2 EN 60309-1
IP stopnja zaščite	IP44 v skladu s/z IEC 60529
IK stopnja zaščite	IK08 conforming to EN 62262
Požarna odpornost	850 °C v skladu s/z IEC 60695-2-1
Relativna vlažnost	50 % pri 40 °C 70 % pri 30 °C 90 % pri 20 °C
Nadmorska višina delovanja	2000 m
Temperatura okoliskega zraka za delovanje	35 °C 86400 s) -25...40 °C

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	8,2 cm
Paket 1 Širina	6,5 cm
Paket 1 Dolžina	12,3 cm
Paket 1 Teža	110,0 g
Embalažna enota Paketa 2	BB1
Število enot v Paketu 2	10
Paket 2 Višina	15,5 cm
Paket 2 Širina	21,0 cm
Paket 2 Dolžina	27,5 cm
Paket 2 Teža	1,23 kg
Embalažna enota Paketa 3	S03
Število enot v Paketu 3	20
Paket 3 Višina	30,0 cm
Paket 3 Širina	30,0 cm
Paket 3 Dolžina	40,0 cm
Paket 3 Teža	2,947 kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni