

Product data sheet

Characteristics

82046

Unika vtičnica z zaklepanjem - 32 A - 3P + E - 380 do 415 V AC - IP44 - plošča



Predstavitev

Skupina izdelkov	PratiKa
Izdelek ali sestavni del	Blokirana vtičnica
Kratko ime naprave	Unika vtičnica
Vtič, kategorija vtičnice	Nizka napetost
Opis polov	3P + E
Tip omrežja	AC
Standard vtičnice	Industrijski

Komplementarno

Montažni način	Ploščna montaža
Največji [In] nazivni tok	32 A
[Ue] Nazivna operativna napetost	380 do 415 V
Omrežna frekvenca	50/60 Hz
Ozemljitveni čas v smeri urinega kazalca	6 h
Tip zaščite	Brez zaščite
Vtič, material vtičnice	Ohišje Samougasljivi inženirni polimer
Material kontaktov	Obojka Medenina prevlečena z nikljem
Povezave - terminali	Zarobljeni vijaki
Maksimalni presek kabla	10 mm ²
Maksimalni zunanji premer kabla	25 mm
Kabelska uvodnica	Kabelska uvodnica
Vrsta navoja	Pg 21
Teža izdelka	0,74 kg
Osnovna dimenzija	103 x 225 mm
Višina	225 mm
Širina	103 mm
Globina	128 mm
Barva	Grey (RAL 7035)
Barva napetosti	Rdeča

Okolje

Standardi	IEC 60309-2 IEC 60309-1
IP stopnja zaščite	IP44 IEC 60529
IK stopnja zaščite	IK09 conforming to EN 62262
Požarna odpornost	750 °C IEC 60695-2-11
Relativna vlažnost	50 % 40 °C 70 % 30 °C 90 % 20 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	35 °C 86400 s) -25...40 °C

Embalažna enota

Teža embalaže 1	705 g
Teža embalaže 2	4,012 kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka