

## Product data sheet

### Characteristics

# 82087

## Unika vtičnica z zaklepanjem - 16 A - 3P + E - 480 do 500 V AC - IP65 - plošča



### Predstavitev

Skupina izdelkov	PratiKa
Izdelek ali sestavni del	Blokirana vtičnica
Kratko ime naprave	Unika vtičnica
Vtič, kategorija vtičnice	Nizka napetost
Opis polov	3P + E
Tip omrežja	AC
Standard vtičnice	Industrijski

### Komplementarno

Montažni način	Ploščna montaža
Največji [In] nazivni tok	16 A
[Ue] Nazivna operativna napetost	480 do 500 V
Omrežna frekvenca	50/60 Hz
Ozemljitveni čas v smeri urinega kazalca	7 h
Tip zaščite	Brez zaščite
Vtič, material vtičnice	Ohišje Samougasljivi inženirni polimer
Material kontaktov	Obojka Medenina prevlečena z nikljem
Povezave - terminali	Zarobljeni vijaki
Maksimalni presek kabla	10 mm <sup>2</sup>
Maksimalni zunanji premer kabla	25 mm
Kabelska uvodnica	Kabelska uvodnica
Vrsta navoja	Pg 21
Teža izdelka	0,65 kg
Osnovna dimenzija	103 x 225 mm
Višina	225 mm
Širina	103 mm
Globina	127 mm
Barva	Grey (RAL 7035)
Barva napetosti	Črna

### Okolje

Standardi	IEC 60309-1 IEC 60309-2
IP stopnja zaščite	IP65 IEC 60529
IK stopnja zaščite	IK09 conforming to EN 62262
Požarna odpornost	750 °C IEC 60695-2-11
Relativna vlažnost	50 % 40 °C 70 % 30 °C 90 % 20 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	35 °C 86400 s ) -25...40 °C

## Embalažna enota

Teža embalaže 1	0,650 kg
-----------------	----------

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>