

Product data sheet

Characteristics

82189

Unika vtičnica z zaklepanjem - 32 A - 2P + E -
100 do 130 V AC - IP65 - plošča



Glavno

Skupina izdelkov	PratiKa
Izdelek ali sestavni del	Blokirana vtičnica
Kratko ime naprave	Unika vtičnica
Vtič, kategorija vtičnice	Nizka napetost
Opis polov	2P + E
Tip omrežja	AC
Standard vtičnice	Industrijski

Komplementarno

Montažni način	Ploščna montaža
[In] nazivni tok	32 A
[Ue] Nazivna operativna napetost	100 do 130 V
Omrežna frekvenca	50/60 Hz
Ozemljitveni čep v smeri urinega kazalca	4 h
Tip zaščite	Talilna varovalka
Velikost varovalke	10,3 x 38 mm
Vtič, material vtičnice	Ohišje Samougasljivi inženirni polimer
Material kontaktov	Obojka Medenina prevlečena z nikljem
Povezave - terminali	Zarobljeni vijaki
Maksimalni presek kabla	10 mm ²
Maksimalni zunanji premer kabla	25 mm
Kabelski vhod	Kabelska uvodnica
Vrsta navoja	Pg 21
Teža izdelka	0,786 kg
Osnovna dimenzija	103 x 225 mm
Višina	225 mm
Širina	103 mm
Globina	128 mm
Barva	Siva (RAL 7035)
Barva napetosti	Rumena

Okolje

Standardi	IEC 60309-2 IEC 60309-1
IP stopnja zaščite	IP65 v skladu s/z IEC 60529
IK stopnja zaščite	IK09 conforming to EN 62262
Požarna odpornost	750 °C v skladu s/z IEC 60695-2-11
Relativna vlažnost	50 % pri 40 °C 70 % pri 30 °C 90 % pri 20 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	35 °C 86400 s) -25...40 °C

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	0,1 cm
Paket 1 Širina	0,1 cm
Paket 1 Dolžina	0,2 cm
Paket 1 Teža	888 g

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladno z izjemami
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------