

## Product data sheet

### Characteristics

# 82198

Unika vtičnica z zaklepanjem - 32 A - 3P + E -  
480 do 500 V AC - IP65 - plošča



### Glavno

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Skupina izdelkov          | PratiKa            |
| Izdelek ali sestavni del  | Blokirana vtičnica |
| Kratko ime naprave        | Unika vtičnica     |
| Vtič, kategorija vtičnice | Nizka napetost     |
| Opis polov                | 3P + E             |
| Tip omrežja               | AC                 |
| Standard vtičnice         | Industrijski       |

### Komplementarno

|                                          |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Montažni način                           | Ploščna montaža                        |
| [In] nazivni tok                         | 32 A                                   |
| [Ue] Nazivna operativna napetost         | 480 do 500 V                           |
| Omrežna frekvenca                        | 50/60 Hz                               |
| Ozemljitveni čas v smeri urinega kazalca | 7 h                                    |
| Tip zaščite                              | Talilna varovalka                      |
| Velikost varovalke                       | 10,3 x 38 mm                           |
| Vtič, material vtičnice                  | Ohišje Samougasljivi inženirni polimer |
| Material kontaktov                       | Obojka Medenina prevlečena z nikljem   |
| Povezave - terminali                     | Zarobljeni vijaki                      |
| Maksimalni presek kabla                  | 10 mm <sup>2</sup>                     |
| Maksimalni zunanji premer kabla          | 25 mm                                  |
| Kabelski vhod                            | Kabelska uvodnica                      |
| Vrsta navoja                             | Pg 21                                  |
| Teža izdelka                             | 0,848 kg                               |
| Osnovna dimenzija                        | 103 x 225 mm                           |
| Višina                                   | 225 mm                                 |
| Širina                                   | 103 mm                                 |
| Globina                                  | 128 mm                                 |
| Barva                                    | Siva (RAL 7035)                        |
| Barva napetosti                          | Črna                                   |

## Okolje

|                                           |                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Standardi                                 | IEC 60309-2<br>IEC 60309-1                         |
| IP stopnja zaščite                        | IP65 v skladu s/z IEC 60529                        |
| IK stopnja zaščite                        | IK09 conforming to EN 62262                        |
| Požarna odpornost                         | 750 °C v skladu s/z IEC 60695-2-11                 |
| Relativna vlažnost                        | 50 % pri 40 °C<br>70 % pri 30 °C<br>90 % pri 20 °C |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | 35 °C 86400 s )<br>-25...40 °C                     |

## Embalažna enota

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Embalažna enota Paketa 1 | PCE    |
| Število enot v Paketu 1  | 1      |
| Paket 1 Višina           | 0,1 cm |
| Paket 1 Širina           | 0,1 cm |
| Paket 1 Dolžina          | 0,2 cm |
| Paket 1 Teža             | 856 g  |

## Trajnost ponudbe

|                                |                                                                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status trajnostne ponudbe      | Izdelek Green Premium                                                                                                         |
| Uredba REACH                   |  <a href="#">Izjava REACH</a>                |
| Direktiva EU ROHS              | Skladno z izjemami                                                                                                            |
| Brez živega srebra             | Da                                                                                                                            |
| Uredba o RoHS za Kitajsko      |  <a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a> |
| Informacije o izvzetju iz RoHS |  <a href="#">Da</a>                        |
| Profil krožnega gospodarstva   | Posebni postopki recikliranja niso potrebni                                                                                   |

## Pogodbena garancija

|           |            |
|-----------|------------|
| Garancija | 18 mesecev |
|-----------|------------|