

Product data sheet

Characteristics

82325

PratiKa industrijski vtič - raven - 32 A - 2P - 20
do 25 V AC - IP44



Glavno

Skupina izdelkov	Mureva
Izdelek ali sestavni del	Wander plug
Kratko ime naprave	Mureva plug
Vtič, kategorija vtičnice	Ekstremno nizka napetost
Opis polov	2P
Tip omrežja	AC
Standard vtičnice	Industrijski

Komplementarno

Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje	Raven
[In] nazivni tok	32 A
[Ue] Nazivna operativna napetost	20 do 25 V 40 do 50 V
Omrežna frekvenca	401/500 Hz
Sekundarni ključ v smeri urinega kazalca	11 h
Vtič, material vtičnice	Ohišje Samougasljivi inženirni polimer
Material kontaktov	Zatiči Medenina prevlečena z nikljem
Povezave - terminali	Zarobljeni vijaki
Presek kabla	4...10 mm ²
Zumanji premer kabla	6...23 mm
Kabelski vhod	Kabelska uvodnica
Vrsta navoja	Pg 21
Teža izdelka	0,144 kg
Višina	158 mm
Širina	57,5 mm
Globina	57,5 mm
Barva	Siva (RAL 7035)
Barva napetosti	Zelena

Okolje

Standardi	IEC 60309-1 IEC 60309-2
IP stopnja zaščite	IP44 v skladu s/z IEC 60529
IK stopnja zaščite	IK08 conforming to EN 62262
Požarna odpornost	850 °C v skladu s/z IEC 60695-2-11
Relativna vlažnost	50 % pri 40 °C 70 % pri 30 °C 90 % pri 20 °C
Nadmorska višina delovanja	2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	35 °C 86400 s) -25...40 °C

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	1,3 cm
Paket 1 Širina	7,9 cm
Paket 1 Dolžina	18,5 cm
Paket 1 Teža	130,0 g

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------