

Product data sheet

Characteristics

82456

PratiKa gnezdna vtičnica - ravna - 16 A - 3P - 20 do 25 V AC - IP67



Predstavitev

Skupina izdelkov	PratiKa
Izdelek ali sestavni del	Wander socket
Kratko ime naprave	PratiKa vtičnica
Vtič, kategorija vtičnice	Ekstremno nizka napetost
Opis polov	3P
Tip omrežja	AC
Standard vtičnice	Industrijski

Komplementarno

Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje	Raven
Največji [In] nazivni tok	16 A
[Ue] Nazivna operativna napetost	40 do 50 V 20 do 25 V
Omrežna frekvenca	100/200 Hz
Sekundarni ključ v smeri urinega kazalca	4 h
Vtič, material vtičnice	Ohišje Samougasljivi inženirni polimer
Material kontaktov	Zatiči Nerjaveče jeklo Obojka Medenina prevlečena z nikljem Vzmeti Nerjaveče jeklo
Povezave - terminali	Zarobljeni vijaki
Maksimalni presek kabla	4...10 mm ²
Maksimalni zunanji premer kabla	6...23 mm
Kabelska uvodnica	Kabelska uvodnica
Vrsta navoja	Pg 21
Teža izdelka	0,223 kg
Višina	73 mm
Širina	73 mm
Globina	159 mm
Barva	Grey (RAL 7035)
Barva napetosti	Zelena

Okolje

Standardi	IEC 60309-2 IEC 60309-1
IP stopnja zaščite	IP67 conforming to IEC 60529
IK stopnja zaščite	IK08 EN 62262
Požarna odpornost	850 °C conforming to IEC 60695-2-1
Relativna vlažnost	50 % 40 °C 70 % 30 °C 90 % 20 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	35 °C 86400 s) -25...40 °C

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	200 g
Višina embalaže 1	7,2 cm
Širina embalaže 1	7,2 cm
Dolžina embalaže 1	14,5 cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------