

Product data sheet

Characteristics

83047

Unika vtičn. z zakl. - 32 A - 3P + N + E - 380 do 415 V AC - IP44 - stena



Glavno

Skupina izdelkov	Mureva
Izdelek ali sestavni del	Blokirana vtičnica
Kratko ime naprave	Mureva socket
Vtič, kategorija vtičnice	Nizka napetost
Opis polov	3P + N + E
Tip omrežja	AC
Standard vtičnice	Industrijski

Komplementarno

Montažni način	Stensko-montirano
[In] nazivni tok	32 A
[Ue] Nazivna operativna napetost	380 do 415 V
Omrežna frekvenca	50/60 Hz
Ozemljitveni čas v smeri urinega kazalca	6 h
Tip zaščite	Brez zaščite
Vtič, material vtičnice	Ohišje Samougasljivi inženirni polimer
Material kontaktov	Obojka Medenina prevlečena z nikljem
Povezave - terminali	Zarobljeni vijaki
Maksimalni presek kabla	10 mm ²
Maksimalni zunanji premer kabla	25 mm
Kabelski vhod	Kabelska uvodnica
Vrsta navoja	Pg 21
Teža izdelka	1,105 kg
Osnovna dimenzija	103 x 255 mm
Višina	255 mm
Širina	103 mm
Globina	152 mm
Barva	Siva (RAL 7035)
Barva napetosti	Rdeča

Okolje

Standardi	IEC 60309-2 IEC 60309-1
IP stopnja zaščite	IP44 v skladu s/z IEC 60529
IK stopnja zaščite	IK09 conforming to EN 62262
Požarna odpornost	750 °C v skladu s/z IEC 60695-2-11
Relativna vlažnost	50 % pri 40 °C 70 % pri 30 °C 90 % pri 20 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	35 °C 86400 s) -25...40 °C

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	10,8 cm
Paket 1 Širina	17,0 cm
Paket 1 Dolžina	26,2 cm
Paket 1 Teža	1,172 kg
Embalažna enota Paketa 2	S03
Število enot v Paketu 2	5
Paket 2 Višina	30,0 cm
Paket 2 Širina	30,0 cm
Paket 2 Dolžina	40,0 cm
Paket 2 Teža	6,347 kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladno z izjemami
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Minimum percentage of recycled plastic content	57

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------