

Product data sheet

Characteristics

83155

PratiKa industrijska vtičnica - 16 A - 3P + E -
200 do 250 V AC - IP67



Glavno

Skupina izdelkov	PratiKa
Izdelek ali sestavni del	Vtičnica
Kratko ime naprave	PratiKa vtičnica
Vtič, kategorija vtičnice	Nizka napetost
Opis polov	3P + E
Tip omrežja	AC
Standard vtičnice	Industrijski

Komplementarno

Montažni način	Stensko-montirano
Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje	Kotni
[In] nazivni tok	16 A
[Ue] Nazivna operativna napetost	200 do 250 V
Omrežna frekvenca	50/60 Hz
Ozemljitveni čas v smeri urinega kazalca	9 h
Vtič, material vtičnice	Ohišje Samougasljivi inženirni polimer
Material kontaktov	Zatiči Nerjaveče jeklo Obojka Medenina prevlečena z nikljem Vzmeti Nerjaveče jeklo
Povezave - terminali	Zarobljeni vijaki, popolnoma ohlapni
Presek kabla	1...4 mm ²
Zunanji premer kabla	8...15 mm
Kabelski vhod	Kabelska uvodnica
Vrsta navoja	Pg 16
Teža izdelka	0,338 kg
Osnovna dimenzija	80 x 100 mm
Višina	156 mm
Širina	80 mm
Globina	127 mm
Barva	Siva (RAL 7035)
Barva napetosti	Modra

Okolje

Standardi	EN 60309-2 EN 60309-1
IP stopnja zaščite	IP67 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite	IK08 conforming to EN 62262
Požarna odpornost	850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
Relativna vlažnost	50 % pri 40 °C 70 % pri 30 °C 90 % pri 20 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	35 °C 86400 s)

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	13,0 cm
Paket 1 Širina	15,0 cm
Paket 1 Dolžina	8,0 cm
Paket 1 Teža	386,0 g
Embalažna enota Paketa 2	BB1
Število enot v Paketu 2	4
Paket 2 Višina	15,5 cm
Paket 2 Širina	27,0 cm
Paket 2 Dolžina	21,0 cm
Paket 2 Teža	1,544 kg
Embalažna enota Paketa 3	S03
Število enot v Paketu 3	8
Paket 3 Višina	30,0 cm
Paket 3 Širina	30,0 cm
Paket 3 Dolžina	40,0 cm
Paket 3 Teža	3,139 kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------