

Product data sheet

Characteristics

83864

PratiKa industrijski vtič - 32 A - 3P + E - 100 do 130 V AC - IP67



Predstavitev

| | |
|---------------------------|----------------|
| Skupina izdelkov | PratiKa |
| Izdelek ali sestavni del | Vtič |
| Kratko ime naprave | PratiKa čep |
| Vtič, kategorija vtičnice | Nizka napetost |
| Opis polov | 3P + E |
| Tip omrežja | AC |
| Standard vtičnice | Industrijski |

Komplementarno

| | |
|--|--------------------------------------|
| Montažni način | Ploščna montaža |
| Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje | 90° kotni |
| Največji [In] nazivni tok | 32 A |
| [Ue] Nazivna operativna napetost | 100 do 130 V |
| Omrežna frekvenca | 50/60 Hz |
| Ozemljitveni čep v smeri urinega kazalca | 4 h |
| Vtič, material vtičnice | Samougasljivi inženirni polimer |
| Material kontaktov | Zatiči Medenina prevlečena z nikljem |
| Povezave - terminali | Zarobljeni vijaki |
| Maksimalni presek kabla | 2,5...10 mm ² |
| Teža izdelka | 0,333 kg |
| Osnovna dimenzija | 90 x 100 mm |
| Višina | 159 mm |
| Širina | 90 mm |
| Globina | 112 mm |
| Barva | Grey (RAL 7035) |
| Barva napetosti | Rumena |

Okolje

| | |
|---|--|
| Standardi | EN 60309-1 EN 60309-2 |
| IP stopnja zaščite | IP67 conforming to IEC 60529 |
| IK stopnja zaščite | IK08 EN 62262 |
| Požarna odpornost | 850 °C conforming to IEC 60695-2-1 |
| Relativna vlažnost | 50 % 40 °C 70 % 30 °C 90 % 20 °C |
| Nadmorska višina delovanja | 2000 m |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | 35 °C 86400 s) -25...40 °C |

Embalažna enota

| | |
|-----------------|----------|
| Teža embalaže 1 | 1,000 kg |
|-----------------|----------|

Pogodbena garancija

Garancija

18 months
