

Product data sheet

Characteristics

83865

PratiKa industrijski vtič - 32 A - 3P + N + E -
100 do 130 V AC - IP67



Predstavitev

| | |
|---------------------------|----------------|
| Skupina izdelkov | PratiKa |
| Izdelek ali sestavni del | Vtič |
| Kratko ime naprave | PratiKa čep |
| Vtič, kategorija vtičnice | Nizka napetost |
| Opis polov | 3P + N + E |
| Tip omrežja | AC |
| Standard vtičnice | Industrijski |

Komplementarno

| | |
|--|--------------------------------------|
| Montažni način | Ploščna montaža |
| Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje | 90° kotni |
| Največji [In] nazivni tok | 32 A |
| [Ue] Nazivna operativna napetost | 100 do 130 V |
| Omrežna frekvenca | 50/60 Hz |
| Ozemljitveni čep v smeri urinega kazalca | 4 h |
| Vtič, material vtičnice | Samougasljivi inženirni polimer |
| Material kontaktov | Zatiči Medenina prevlečena z nikljem |
| Povezave - terminali | Zarobljeni vijaki |
| Maksimalni presek kabla | 2,5...10 mm ² |
| Teža izdelka | 0,333 kg |
| Osnovna dimenzija | 90 x 100 mm |
| Višina | 159 mm |
| Širina | 90 mm |
| Globina | 115 mm |
| Barva | Grey (RAL 7035) |
| Barva napetosti | Rumena |

Okolje

| | |
|---|--|
| Standardi | EN 60309-2 EN 60309-1 |
| IP stopnja zaščite | IP67 conforming to IEC 60529 |
| IK stopnja zaščite | IK08 EN 62262 |
| Požarna odpornost | 850 °C conforming to IEC 60695-2-1 |
| Relativna vlažnost | 50 % 40 °C 70 % 30 °C 90 % 20 °C |
| Nadmorska višina delovanja | 2000 m |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | 35 °C 86400 s) -25...40 °C |

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Embalažna enota

| | |
|-----------------|----------|
| Teža embalaže 1 | 1,000 kg |
|-----------------|----------|

Trajnost ponudbe

| | |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe | Izdelek Green Premium |
| Uredba REACH | Izjava REACH |
| Direktiva EU ROHS | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS |
| Brez živega srebra | Da |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | Da |
| Uredba o RoHS za Kitajsko | Izjava O RoHS Za Kitajsko |
| Razkritje okoljskih podatkov | Okoljski Profil Izdelka |

Pogodbena garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|