


Product data sheet

Characteristics

83873

PratiKa industrijski vtič - 32 A - 3P + E - 480 do 500 V AC - IP67



Glavno

Skupina izdelkov	PratiKa
Izdelek ali sestavni del	Vtič
Kratko ime naprave	PratiKa čep
Vtič, kategorija vtičnice	Nizka napetost
Opis polov	3P + E
Tip omrežja	AC
Standard vtičnice	Industrijski

Komplementarno

Montažni način	Ploščna montaža
Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje	90° kotni
[In] nazivni tok	32 A
[Ue] Nazivna operativna napetost	480 do 500 V
Omrežna frekvenca	50/60 Hz
Ozemljitveni čas v smeri urinega kazalca	7 h
Vtič, material vtičnice	Samougasljivi inženirni polimer
Material kontaktov	Zatiči Medenina prevlečena z nikljem
Povezave - terminali	Zarobljeni vijaki
Presek kabla	2,5...10 mm ²
Teža izdelka	0,333 kg
Osnovna dimenzija	90 x 100 mm
Višina	159 mm
Širina	90 mm
Globina	112 mm
Barva	Siva (RAL 7035)
Barva napetosti	Črna

Okolje

Standardi	EN 60309-1 EN 60309-2
IP stopnja zaščite	IP67 v skladu s/z IEC 60529
IK stopnja zaščite	IK08 conforming to EN 62262
Požarna odpornost	850 °C v skladu s/z IEC 60695-2-1
Relativna vlažnost	50 % pri 40 °C 70 % pri 30 °C 90 % pri 20 °C
Nadmorska višina delovanja	2000 m
Temperatura okoliskega zraka za delovanje	35 °C 86400 s) -25...40 °C

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	9 cm
Paket 1 Širina	11 cm
Paket 1 Dolžina	15 cm
Paket 1 Teža	260 g

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------