


Product data sheet

Characteristics

9001KP7LGG31

Signalna svetilka 30-mm, 220 do 240 V, zelena
LED



Glavno

Serijska številka	Harmony 9001K
Izdelek ali sestavni del	Signalna svetilka
Kratko ime naprave	9001K

Komplementarno

Material roba	Kovinski
Montažni premer	30 mm
Oblika glave signalne enote	Okroglo
Tip leče	Fresnel Plastika
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče	Zelena
Izvor svetlobe	Zelena LED
Grlo žarnice	BA 9s
Napeljava svetlobnega bloka	Preko integriranega transformatorja 220 do 240 V AC 50/60 Hz 6 V)
Priključki - terminali	Vijačni priključki, 1 x 0,22 do 2 x 1,5 mm ² v skladu s/z IEC 60947-1
Zatezni moment	0,8 N.m v skladu s/z IEC 60947-1
Oblika glave vijaka	Križne reže
Delovni položaj	Katerikoli položaj
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	250 V (stopnja onesnaženosti2) v skladu s/z IEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	2,5 kV v skladu s/z IEC 60947-1
Kratkostična zaščita	10 A Varovalka modula v skladu s/z IEC 60947-5-1
Izvor svetlobe	LED
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok	10 A
CAD celotna širina	54 mm
CAD celotna višina	70 mm
CAD celotna globina	42 mm
Teža izdelka	0,21 kg
Tip leče	Fresnel
[Us] Nazivna napajalna napetost	220 do 240 V
Napajanje svetlobnega bloka	Preko integriranega transformatorja
Barva vira svetlobe	Zelena
Frekvenca napajanja	50 do 60 Hz
Material leče	Polikarbonat
Velikost	30 mm

Okolje

Standardi	EN/IEC 60947-1 JIS C 852 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-4 CSA C22.2 št. 14 JIS C8201-1
Certifikati izdelkov	NEMA[RETURN]UL 508
Zaščitna obdelava	TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Odpornost proti vibracijam	7 gn (f = 2...500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	50 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Prenapetostna kategorija	Razred II v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite	IP66 v skladu s/zIEC 60529
Stopnja zaščite NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 6

Embalážna enota

Embalážna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	4,572 cm
Paket 1 Širina	5,334 cm
Paket 1 Dolžina	9,144 cm
Paket 1 Teža	226,796 g

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.