

## Product data sheet

### Characteristics

# A9XPH112

Acti 9 - glavni?asta zbiralka - tip 1L - 18-mm  
raz. - 12 mod. - 100 A



### Predstavitev

Skupina izdelkov	Acti 9
Izdelek ali sestavni del	Glavni?asta zbiralka
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Priključni dodatek
Opis linij	1L
Length in 18 mm modules	12

### Komplementarno

Število smeri	12 smeri 1 L
Konfiguracija polov za 1 način	1 x 1P
Priključni raster	18 mm
Tip konektorja	Zob
Razdalja med potjo	18 mm
Označevanje	L
Izolativnost	Izoliran
Predstavitev naprave	Rezljivo
Najvišji [I <sub>e</sub> ] nazivni obratovalni tok	100 A 40 °C
[U <sub>e</sub> ] Nazivna operativna napetost	415 V AC
[U <sub>i</sub> ] Nazivna izolacijska trdnost	500 V AC IEC 61439-2
Montažni način	Horizontalno
Lokacija montaže	Zgoraj ali spodaj Tunelski tip terminalov Zgoraj ali spodaj Dvojni terminal
9 mm rastri	24
Širina	220 mm
Barva	Bela RAL 9003)
Združljivost serije/obsega	Acti 9 iC60 Acti 9 iK60 Acti 9 iID Acti 9 iID K Acti 9 iSW Acti 9 iSW-NA Multi 9 C60

### Okolje

Standardi	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Požarna odpornost	960 °C 30 s ) IEC 60695-2-1
Stopnja onesnaženosti	3 IEC 60947-7-1
IP stopnja zaščite	IP20 S končnimi deli in pokrovi za zobe

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------