

Product data sheet

Characteristics

A9XPH257

Acti 9 - glavničasta zbiralka - tip N + 1L - 18-
mm razmik - 57 mod. - 100 A



Glavno

Skupina izdelkov	Acti 9
Izdelek ali sestavni del	Glavničasta zbiralka
Montažni način	Horizontalno
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Priključni dodatek
Opis linij	1L + N
Dolžina v 18 mm modulih	57

Komplementarno

Število smeri	28 smerni N + 1 L
Konfiguracija polov za 1 način	1 x 1P + N 1 x 2P
Priključni raster	18 mm
Tip konektorja	Zob
Razdalja med potjo	36 mm
Označevanje	N L
Izolacija	Izoliran
Predstavitev naprave	Rezljivo
Dobavljena oprema	Komplet 10 Zaključni kos
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok	100 A pri 40 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost	415 V AC
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	500 V AC v skladu s/z IEC 61439-2
Lokacija montaže	Zgoraj ali spodaj na Tunelski tip terminalov Zgoraj ali spodaj na Dvojni terminal
9 mm rastr	114
Širina	1000 mm
Barva	Bela (RAL 9003)
Združljivost serije/obsega	Acti 9 Acti 9 iC60 Acti 9 Acti 9 iK60 Acti 9 Acti 9 iLD Acti 9 Acti 9 iLD K Acti 9 Acti 9 iSW Acti 9 Acti 9 iSW-NA Multi 9 Multi 9 C60

Okolje

Standardi	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Požarna odpornost	960 °C (30 s) v skladu s/z IEC 60695-2-1
Stopnja onesnaženosti	3 v skladu s/z IEC 60947-7-1
IP stopnja zaščite	IP20 S končnimi deli in pokrovi za zobe

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	0,540 cm
Paket 1 Širina	0,900 cm
Paket 1 Dolžina	104,000 cm
Paket 1 Teža	455,000 g
Embalažna enota Paketa 2	BB1
Število enot v Paketu 2	5
Paket 2 Višina	5,400 cm
Paket 2 Širina	105,000 cm
Paket 2 Dolžina	9,000 cm
Paket 2 Teža	2,280 kg
Embalažna enota Paketa 3	P12
Število enot v Paketu 3	270
Paket 3 Višina	75,000 cm
Paket 3 Širina	80,000 cm
Paket 3 Dolžina	120,000 cm
Paket 3 Teža	135,120 kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------