


Product data sheet

Characteristics

A9XPH312

Acti 9 - glavničasta zbiralka - tip 3L - 18 mm
razmik - 12 modulov - 100 A



Predstavitev

Skupina izdelkov	Acti 9
Izdelek ali sestavni del	Glavničasta zbiralka
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Priključni dodatek
Opis linij	3L
Length in 18 mm modules	12

Komplementarno

Število smeri	4 smerni 3 L
Konfiguracija polov za 1 način	1 x 3P
Priključni raster	18 mm
Tip konektorja	Zob
Razdalja med potjo	54 mm
Označevanje	L1 L2 L3
Izolativnost	Izoliran
Predstavitev naprave	Rezljivo
Najvišji [I _e] nazivni obratovalni tok	100 A 40 °C
[U _e] Nazivna operativna napetost	415 V AC
[U _i] Nazivna izolacijska trdnost	500 V AC IEC 61439-2
Montažni način	Horizontalno
Lokacija montaže	Zgoraj ali spodaj Tunelski tip terminalov Zgoraj ali spodaj Dvojni terminal
9 mm rastri	24
Širina	220 mm
Barva	Bela RAL 9003)
Združljivost serije/obsega	Acti 9 iC60 Acti 9 iK60 Acti 9 iID Acti 9 iID K Acti 9 iSW Acti 9 iSW-NA Multi 9 C60

Okolje

Standardi	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Požarna odpornost	960 °C 30 s) IEC 60695-2-1
Stopnja onesnaženosti	3 IEC 60947-7-1
IP stopnja zaščite	IP20 S končnimi deli in pokrovi za zobe

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------