

Product data sheet

Characteristics

A9XPH518

Acti 9 - glavničasta zbiralka - tip N + 3L - 18
mm razmik - 18 mod. - 100 A



Glavno

Skupina izdelkov	Acti 9
Izdelek ali sestavni del	Glavničasta zbiralka
Montažni način	Horizontalno
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Priključni dodatek
Opis linij	3L + N
Dolžina v 18 mm modulih	18

Komplementarno

Število smeri	9 smerni N + L
Konfiguracija polov za 1 način	1 x 1P + N 1 x 2P
Priključni raster	18 mm
Tip konektorja	Zob
Razdalja med potjo	36 mm
Označevanje	N L1 N L2 N L3
Izolacija	Izoliran
Predstavitev naprave	Rezljivo
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok	100 A pri 40 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost	415 V AC
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	500 V AC v skladu s/z IEC 61439-2
Lokacija montaže	Zgoraj ali spodaj na Tunelski tip terminalov Zgoraj ali spodaj na Dvojni terminal
9 mm rasti	36
Širina	320 mm
Barva	Bela (RAL 9003)
Združljivost serije/obsega	Acti 9 Acti 9 iC60 Acti 9 Acti 9 iK60 Acti 9 Acti 9 iLD Acti 9 Acti 9 iLD K Acti 9 Acti 9 iSW Acti 9 Acti 9 iSW-NA Multi 9 Multi 9 C60

Okolje

Standardi	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Požarna odpornost	960 °C (30 s) v skladu s/z IEC 60695-2-1
Stopnja onesnaženosti	3 v skladu s/z IEC 60947-7-1
IP stopnja zaščite	IP20 S končnimi deli in pokrovi za zobe

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	2,2 cm
Paket 1 Širina	3 cm
Paket 1 Dolžina	32,1 cm
Paket 1 Teža	198 g
Embalažna enota Paketa 2	BB1
Število enot v Paketu 2	5
Paket 2 Višina	6 cm
Paket 2 Širina	8,6 cm
Paket 2 Dolžina	34,8 cm
Paket 2 Teža	1,081 kg
Embalažna enota Paketa 3	S02
Število enot v Paketu 3	30
Paket 3 Višina	15 cm
Paket 3 Širina	30 cm
Paket 3 Dolžina	40 cm
Paket 3 Teža	6,847 kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena  Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------