

Product data sheet

Characteristics

ABE7CPA412

Priključna pod-osnova ABE7 - za distribucijo 4 termoelementov



Glavno

Serijska izdelka	Modicon ABE7
Izdelek ali sestavni del	Priključni podstavek za analogne kanale
Število kanalov	4
Priključki - terminali	Vijačni priključki, 1 x 0,09 do 1 x 1,5 mm ² (AWG 28 do AWG 16) Prilagodljiv S kabelskim koncem Vijačni priključki, 1 x 0,14 do 1 x 2,5 mm ² (AWG 26 do AWG 12) Trden Vijačni priključki, 1 x 0,14 do 1 x 2,5 mm ² (AWG 26 do AWG 14) Prilagodljiv Brez konca kabla Vijačni priključki, 2 x 0,09 do 2 x 0,75 mm ² (AWG 28 do AWG 20) Prilagodljiv S kabelskim koncem Vijačni priključki, 2 x 0,2 do 2 x 2,5 mm ² (AWG 24 do AWG 14) Trden

Komplementarno

Funkcija modula	Distribucija 4 termočlenov Modicon M340
Združljivost izdelkov	Modicon M340 BMXART0414 Modicon M340 BMXART0814
Povezava do PLC	SUB-D 25
Način pritrdjevanja	S sponkami (35 mm simetrična DIN letev) Z vijaki (Polprevodna plošča s pritrdjevalnim kompletom)
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	2000 V Terminali/montažne letve
Kategorija namestitve	II IEC 60664-1
Zatezni moment	0,6 N.m Ploščat Ø 3.5 mm
Teža izdelka	0,18 kg

Okolje

Certifikati izdelkov	GL[RETURN]CSA[RETURN]JUL[RETURN]DNV
IP stopnja zaščite	IP20 conforming to IEC 60529
Odpornost na žarečo žico	750 °C 30 s IEC 60695-2-11
Odporno proti udarcu	15 gn za 11 ms v skladu s/z IEC 60068-2-27
Odpornost proti vibracijam	2 Gn (f = 10...150 Hz) v skladu s/z IEC 60068-2-6
Odpornost na elektrostatično razelektritev	4 kV Kontakt) Stopnja 3 IEC 61000-4-2 8 kV Zrak) Stopnja 3 IEC 61000-4-2
Odpornost na sevanje	10 V/m 26000000...1000000000 Hz) IEC 61000-4-3 Stopnja 3
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom	2 kV Stopnja 3 IEC 61000-4-4
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	0...60 °C IEC 61131-2
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...80 °C v skladu s/z IEC 61131-2
Stopnja onesnaženosti	2 v skladu s/z IEC 60664-1

Embalazna enota

Embalazna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	7,000 cm
Paket 1 Širina	8,200 cm
Paket 1 Dolžina	9,500 cm
Paket 1 Teža	217,000 g

Embalažna enota Paketa 2	S03
Število enot v Paketu 2	27
Paket 2 Višina	30,000 cm
Paket 2 Širina	30,000 cm
Paket 2 Dolžina	40,000 cm
Paket 2 Teža	6,362 kg


Trajnost ponudbe

Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------

Dimensions



(1) ABE7BV10

Mounting

