

Product data sheet
Characteristics

AF1VA410
Vijak montažne letve AM1 + možnosti



Glavno

Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Dodatki za montažo
Količina na set/komplet	Komplet 100
Zvezda-delta zagonska komponenta	Vijak z matico

Komplementarno

Slog sestavljanja	Za montažo
Montaža glave	M4 x 10
ISO	M4
Moč motorja kW	110 KW 30 KW 63 KW 18,5 KW 37 KW 25 KW 11 KW 132 KW 4 KW 59 KW 147 KW 22 KW 75 KW 15 KW 5,5 KW 55 KW 7,5 kW
Tip motornega zagona	Star-delta zaganjalniki
Montažna podpora	Asimetrična DZ5-MB letev Kombinacija AM1-ED letve Omega AM1-DP letev Omega AM1-DE letev
Število naprav	2
Montaža izdelka	Montažna plošča Letev
Teža izdelka	0,002 kg
Oblika glave vijaka	Slotted hexagonal
Zvezda-delta mehanska blokada	Brez
Dolžina navoja	10 mm
Dobavljena oprema	Podložka

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	0,9 g
Višina embalaže 1	0,5 cm
Širina embalaže 1	0,5 cm
Dolžina embalaže 1	1,5 cm
Tip enote v embalaži 2	BAG
Število enot v embalaži 2	100
Teža embalaže 2	193 g
Višina embalaže 2	10 cm
Širina embalaže 2	1 cm
Dolžina embalaže 2	15 cm
Tip enote v embalaži 3	S02
Število enot v embalaži 3	4500
Teža embalaže 3	8,076 kg
Višina embalaže 3	15 cm
Širina embalaže 3	30 cm
Dolžina embalaže 3	40 cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------