

Product data sheet

Characteristics

AF1VA618

Pritrdilni vijak



Glavno

Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Dodatki za montažo
Količina na set/komplet	Komplet 100
Zvezda-delta zagonska komponenta	1/4 zavojne drsne matrice in ustrezni vijaki Vijak z matico

Komplementarno

Slog sestavljanja	Za montažo
Pritrditev mehanizma	Vijaki
Montaža glave	M6 x 18
ISO	M6
Moč motorja kW	15 KW 200 KW 250 KW 280 KW 315 KW 4 KW 5,5 KW 55 KW 7,5 KW 11 KW 110 KW 132 KW 100 KW 147 KW 22 KW 220 KW 25 KW 59 KW 75 KW 90 KW 18,5 KW 37 KW 160 KW 185 KW 30 KW 375 KW 63 kW
Tip motornega zagona	Star-delta zaganjalniki
Montažna podpora	Kombinacija AM1-ED letve Omega AM1-DE letev Omega AM1-DP letev Asimetrična DZ5-MB letev Zarezna letev AM1-EC
Število naprav	12 2 8 15
Združljivost izdelkov	Za stebričke AM3-EC

Montaža izdelka	Letev Montažna plošča
Teža izdelka	0,006 Kg 0,005 kg
Oblika glave vijaka	Slotted hexagonal
Zvezda-delta mehanska blokada	Brez
Dolžina navoja	18 mm
Dobavljena oprema	Podložka

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	1,000 cm
Paket 1 Širina	1,000 cm
Paket 1 Dolžina	2,500 cm
Paket 1 Teža	6,000 g
Embalažna enota Paketa 2	BB1
Število enot v Paketu 2	100
Paket 2 Višina	2,000 cm
Paket 2 Širina	11,000 cm
Paket 2 Dolžina	14,500 cm
Paket 2 Teža	619,000 g
Embalažna enota Paketa 3	S02
Število enot v Paketu 3	1600
Paket 3 Višina	15,000 cm
Paket 3 Širina	30,000 cm
Paket 3 Dolžina	40,000 cm
Paket 3 Teža	10,095 kg

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------