

Product data sheet Characteristics

AK2CD100

Pokrov za kabelski kanal - širina = 100 mm



Glavno

Izdelek ali sestavni del	Pokrov
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Dodatki za kable
Združljivost serije/ obsega	S3D CRN PLA PLS PLM
Montažna podpora	Kabelski kanal 100 mm
Količina na set/komplet	Komplet 8

Komplementarno

Barva	Siva (RAL 7030)
Dolžina	2000 mm
Širina	100 mm
Material	PVC
Teža izdelka	0,48 kg

Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-5...60 °C
Upočasnitev plamena	V-0 UL 94
Požarna odpornost	960 °C IEC 60695-2-1/1
Standardi	DIN 43659 VDE 0506 VDE 0660

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	703,0 g
Višina embalaže 1	1,0 cm
Širina embalaže 1	10,0 cm
Dolžina embalaže 1	200,0 cm
Tip enote v embalaži 2	BB1
Število enot v embalaži 2	8
Teža embalaže 2	5,739 kg
Višina embalaže 2	3,5 cm
Širina embalaže 2	10,0 cm
Dolžina embalaže 2	200,0 cm

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------