

## Product data sheet Characteristics

# AK2CD25

Pokrov za kabelski kanal - širina = 25 mm



### Glavno

Izdelek ali sestavni del	Pokrov
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Dodatki za kable
Združljivost serije/ obsega	S3D CRN PLA PLS PLM
Montažna podpora	Kabelski kanal 25 mm
Količina na set/komplet	Komplet 8

### Komplementarno

Barva	Siva (RAL 7030)
Dolžina	2000 mm
Širina	25 mm
Material	PVC
Teža izdelka	0,16 kg

### Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-5...60 °C
Upočasnitev plamena	V-0 UL 94
Požarna odpornost	960 °C IEC 60695-2-1/1
Standardi	DIN 43659 VDE 0506 VDE 0660

### Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	157,0 g
Višina embalaže 1	1,0 cm
Širina embalaže 1	2,5 cm
Dolžina embalaže 1	200,5 cm
Tip enote v embalaži 2	BB1
Število enot v embalaži 2	8
Teža embalaže 2	1,544 kg
Višina embalaže 2	3,0 cm
Širina embalaže 2	4,0 cm
Dolžina embalaže 2	202,0 cm

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------