

Product data sheet

Characteristics

AK2CD75

Pokrov za kabelski kanal - širina = 75 mm



Glavno

Izdelek ali sestavni del	Pokrov
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Dodatki za kable
Združljivost serije/ obsega	S3D CRN PLA PLS PLM
Montažna podpora	Kabelski kanal 75 mm
Količina na set/komplet	Komplet 8

Komplementarno

Barva	Siva RAL 7030)
Dolžina	2000 mm
Širina	75 mm
Material	PVC
Product weight	0,38 kg

Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-5...60 °C
Upočasnitev plamena	V-0 UL 94
Požarna odpornost	960 °C IEC 60695-2-1/1
Standardi	VDE 0660 VDE 0506 DIN 43659

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	423 g
Višina embalaže 1	200 cm
Širina embalaže 1	8 cm
Dolžina embalaže 1	3,7 cm
Tip enote v embalaži 2	CAR
Število enot v embalaži 2	8
Teža embalaže 2	3,39 kg
Višina embalaže 2	3,5 cm
Širina embalaže 2	8 cm
Dolžina embalaže 2	200 cm
Tip enote v embalaži 3	PAL
Število enot v embalaži 3	880
Teža embalaže 3	385 kg
Višina embalaže 3	77 cm
Širina embalaže 3	280 cm
Dolžina embalaže 3	120 cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------