

## Product data sheet

### Characteristics

# AK2GA33

Kabelski kanal - 35 x 30 mm - brez pokrova - moder



### Glavno

Izdelek ali sestavni del	Kabelski kanal
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Dodatki za kable
Združljivost serije/ obsega	S3D CRN PLA PLS PLM
Sestava naprave	Brez pokrova
Količina na set/komplet	Komplet 8

### Komplementarno

Barva	Modra RAL 5000)
Način pritrdjevanja	Z vijaki Vpeta podpora
Material	PVC
Višina	35 mm
Dolžina	2000 mm
Širina	30 mm
Product weight	0,5 kg
Skupno število žic	60

### Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-5...60 °C
Upočasnitev plamena	VO UL 94
Požarna odpornost	960 °C IEC 60695-2-1/1
Standardi	VDE 0506 VDE 0660 DIN 43659 NF C 68-102

### Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	487 g
Višina embalaže 1	200 cm
Širina embalaže 1	8 cm
Dolžina embalaže 1	7 cm
Tip enote v embalaži 2	PAL
Število enot v embalaži 2	240
Teža embalaže 2	129 kg
Višina embalaže 2	77 cm
Širina embalaže 2	280 cm
Dolžina embalaže 2	120 cm

Tip enote v embalaži 3	CAR
Število enot v embalaži 3	8
Teža embalaže 3	3,9 kg
Višina embalaže 3	7,5 cm
Širina embalaže 3	8,5 cm
Dolžina embalaže 3	200 cm

### Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>

### Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------