

## Product data sheet

### Characteristics

# AK2GA35

Kabelski kanal - 55 x 30 mm - brez pokrova - moder



### Glavno

Izdelek ali sestavni del	Kabelski kanal
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Dodatki za kable
Združljivost serije/ obsega	S3D CRN PLA PLS PLM
Sestava naprave	Brez pokrova
Količina na set/komplet	Komplet 8

### Komplementarno

Barva	Modra (RAL 5000)
Način pritrdjevanja	Vpeta podpora Z vijaki
Material	PVC
Višina	55 mm
Dolžina	2000 mm
Širina	30 mm
Teža izdelka	0,8 kg
Skupno število žic	110

### Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-5...60 °C
Upočasnitev plamena	V-0 UL 94
Požarna odpornost	960 °C IEC 60695-2-1/1
Standardi	DIN 43659 VDE 0506 VDE 0660 NF C 68-102

### Embalazna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	625 g
Višina embalaže 1	8,5 cm
Širina embalaže 1	11 cm
Dolžina embalaže 1	200 cm
Tip enote v embalaži 2	PAL
Število enot v embalaži 2	320
Teža embalaže 2	200 kg
Višina embalaže 2	77 cm
Širina embalaže 2	280 cm
Dolžina embalaže 2	120 cm

Tip enote v embalaži 3	CAR
Število enot v embalaži 3	8
Teža embalaže 3	5 kg
Višina embalaže 3	11 cm
Širina embalaže 3	85 cm
Dolžina embalaže 3	200 cm

### Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>

### Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------