

Product data sheet

Characteristics

AK2GA35

Kabelski kanal - 55 x 30 mm - brez pokrova - moder

Glavno

Izdelek ali sestavni del	Kabelski kanal
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Dodatki za kable
Združljivost serije/ obsega	PanelSeT S3D PanelSeT CRN Thalassa PLA Thalassa PLS Thalassa PLM
Sestava naprave	Brez pokrova
Količina na set/komplet	Komplet 8

Komplementarno

Barva	Modra (RAL 5000)
Način pritrdjevanja	Vpeta podpora Z vijaki
Material	PVC
Višina	55 mm
Dolžina	2000 mm
Width	30 mm
Teža izdelka	0,8 kg
Skupno število žic	110

Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-5...60 °C
Upočasnitev plamena	V-0 v skladu s/zUL 94
Požarna odpornost	960 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1/1
Standardi	DIN 43659 VDE 0506 VDE 0660 NF C 68-102

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	8,5 cm
Paket 1 Širina	11,0 cm
Paket 1 Dolžina	200,0 cm
Paket 1 Teža	625,0 g
Embalažna enota Paketa 2	PAL
Število enot v Paketu 2	320
Paket 2 Višina	77,0 cm
Paket 2 Širina	280,0 cm
Paket 2 Dolžina	120,0 cm
Paket 2 Teža	200,0 kg
Embalažna enota Paketa 3	CAR

Število enot v Paketu 3	8
Paket 3 Višina	11,0 cm
Paket 3 Širina	85,0 cm
Paket 3 Dolžina	200,0 cm
Paket 3 Teža	5,0 kg

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------