


Product data sheet

Characteristics

AK2GD10075

Kabelski kanal - 75 x 100 mm - brez pokrova - siv



Glavno

Izdelek ali sestavni del	Kabelski kanal
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Dodatki za kable
Združljivost serije/ obsega	S3D CRN PLA PLS PLM
Sestava naprave	Brez pokrova
Količina na set/komplet	Komplet 8

Komplementarno

Barva	Siva (RAL 7030)
Način pritrdjevanja	Z vijaki Vpeta podpora
Material	PVC
Višina	75 mm
Dolžina	2000 mm
Širina	100 mm
Teža izdelka	1,2 kg
Skupno število žic	550

Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-5...60 °C
Upočasnitev plamena	V-0 UL 94
Požarna odpornost	960 °C IEC 60695-2-1/1
Standardi	DIN 43659 VDE 0506 VDE 0660

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	1,243 kg
Višina embalaže 1	7 cm
Širina embalaže 1	10 cm
Dolžina embalaže 1	200 cm
Tip enote v embalaži 2	BB1
Število enot v embalaži 2	8
Teža embalaže 2	10,391 kg
Višina embalaže 2	14 cm
Širina embalaže 2	20,5 cm
Dolžina embalaže 2	200 cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------